

# PHILIPS

## Bracia-spotlys til tak/vegg

Spotlys til tak og vegger

2700 K

Svart

ClickFix



8720169174825



## Stilige LED-spotlys for å lyse opp alle rom i hjemmet ditt.

Bracia-serien av LED-spotlys er utformet for å lyse opp hjemmet ditt med varmt hvitt lys. Det tidløse designet og Philips-kvaliteten gir en perfekt løsning som varer i mange år. Det justerbare hodet og den brede spredningsvinkelen sørger for rikelig lysdekning i alle rom, enten det dreier seg om stuen eller gangen. Bracia-spotlys passer også perfekt til belysning av arbeidsflater på kjøkkenet eller områder der du trenger mye klart lys.

### Enkel i bruk

- Justerbart spothode

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Opptil 80 % strømbesparelser
- Lang levetid på opptil 25 000 timer

### Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

### Overlegen kvalitet

- Førsteklasses materialer med lang varighet

8720169174825

**Egenskaper**

- Klart lys med jevn lysfordeling

**Belysning av høy kvalitet**

- EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene

# Høydepunkter

## Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

## Opptil 80 % strømbesparelser



Med LED-belysning sparer du opptil 80 % energi sammenlignet med tradisjonell belysning med samme lysmengde. Når du kjøper Philips LED-belysning, sparer du penger med en gang. For hver lyskilde du erstatter med et LED-lys, reduserer du strømregningen din.

## Lang levetid på opptil 25 000 timer



Pålitelig LED-belysning av høy kvalitet som varer opptil 25 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og ha perfekt stemningslys i hjemmet ditt.

## 5 års garanti på LED-systemet



I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

## Førsteklasses materialer med lang varighet

Dette spotlyset er laget av førsteklasses materialer med lang varighet og overlegen finish. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som kommer til å lyse opp hjemmet ditt i mange år framover.

## Klart lys med jevn lysfordeling

Hvis du virkelig trenger å lyse opp rommene dine, velger du dette lyset, som gir enhetlig lysfordeling og kaster lys jevnt over hele rommet.

## EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene



Dårlig innelysning kan være en belastning for øynene. Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, og derfor er det viktigere enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter oppfyller de strenge EyeComfort-kravene til blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Denne Philips LED-lysarmaturen gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent lyskvalitet, lysmengde og farge i over ti år.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Justerbart spothode: Ja
- click!FIX-montering: Ja
- Integrert LED: Ja
- Varmhvitt lys: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Kjøkken, Hjemmekontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Spotlys til tak og vegger
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: ClickFix

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 47 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,22 kg
- Høyde: 12,5 cm
- Lengde: 9 cm
- Bredde: 9 cm

## Service

- Garanti: Fem år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 550
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Lyspære følger med: 5.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 1

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169174825
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,28 kg
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 9,6 cm
- Bredde: 9,6 cm



Utgivelsesdato:  
2025-02-25  
Versjon: 0.338

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)