

# PHILIPS

Wincel-taklampe,  
24 W

Taklamper

2700–6500 K

Hvit

Kan dimmes, fjernkontroll



8720169196117



## Velg din egen atmosfære med fingertuppene

Med noen få klikk på fjernbetjeningen gir Philips LED All-in-one-taklampen deg full fleksibilitet og bekvemmelighet til å tilpasse lysinnstillingene dine. Komfortabelt lys som er skånsomt for øynene. Tilpass stemningen etter eget ønske med belysning som kjenner dine behov.

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

### Kontroll

- Justerbar – fra varmhvitt til kjølig dagslys
- Lysstyrkekontroll med minnefunksjon
- Fire forhåndsinnstilte scener
- Fjernbetjening gir deg enkel styring av lysinnstillingene på opptil ti meters avstand.
- Fjernbetjening som kan monteres på veggen

# Høydepunkter

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Justerbar – fra varmhvitt til kjølig dagslys

Med justerbar belysning kan du endre fargen på lyset i tråd med humøret ditt eller det du holder på med. Varmhvitt lys passer perfekt til avslapping, og kjølig dagslys virker oppkvikkende når du skal konsentrere deg.

## Lysstyrkekontroll med minnefunksjon

Husker de spesifikke lysstyrkenivåene du foretrekker.

## Fire forhåndsinnstilte scener

Gled deg over valget mellom ulike stemninger med enkle forhåndsinnstilte lysscener for alle typer anledninger.

## Fjernbetjening gir deg enkel styring av lysinnstillingene på opptil ti meters avstand.

Skru lysene av eller på, eller endre lysstyrke og fargetemperatur, fra opptil ti meters avstand med fjernkontrollen.

## Fjernbetjening som kan monteres på veggen

Med den medfølgende braketten kan du montere fjernbetjeningen der du trenger en ekstra bryter – og du trenger ingen ledninger.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rund

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 210 mA
- Effektivitet: 104 lm/W

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

#### Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,8 kg
- Høyde: 7 cm
- Lengde: 39,5 cm
- Bredde: 39,5 cm

#### Service

- Garanti: Fem år

#### Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Diameter: 395 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2500
- Lysfarge: 2700-6500
- Strømnett: AC 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Trådløs dimmer
  - Ikke bruk med dimmer
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 24
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169196117
- Nettovekt: 0,79 kg
- Bruttovekt: 1,44 kg
- Høyde: 9,6 cm
- Lengde: 47,8 cm
- Bredde: 48,5 cm
- Materialenummer (12NC):  
929003316901



Utgivelsesdato:  
2024-09-14  
Versjon: 0.333

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)