

# PHILIPS

Glødepære, klar,  
60 W, G95, E27

Ultra-effektiv

2700 K

840 lm

50 000 timer



8720169202702



## Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

En Philips-LED-lyskilde til hjemmet som fungerer som allmennbelysning for innendørsaktiviteter. Du reduserer strømkostnader umiddelbart, du slipper å bytte lyskilde så ofte, og belysningskvaliteten er upåklagelig.

### Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

### Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 90 %
- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

# Høydepunkter

**Spesielt utviklet for å være behagelig å se på**



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

**Gir en energibesparelse på opptil 90 %**



Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Spar over 90 % energi med det samme ved å bytte ut de eksisterende glødelampene eller halogenpærene.

**Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år**



Med en levetid på opptil 50 000 timer kan du redusere bryet med å bytte ut lyspærene ofte, og nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt globepære
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Lyskildens mål

- Høyde: 14 cm
- Bredde: 9,5 cm

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 50 000 time(r)

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 840 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: UltraEfficient, EyeComfort

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

### Informasjon

- EAN: 8720169202702
- EL nr: 872016920270200
- Produkttittel: LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4

### Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: AC 220–240 V
- Wattstyrke: 4 W
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A

### Produktets mål og vekt

- Lengde: 14 cm

### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1442640

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169202702
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 18,2 cm
- Lengde: 13,1 cm
- Bredde: 10,3 cm



Utgivelsesdato:  
2025-03-19  
Versjon: 0.459

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)