

# PHILIPS

Amigo-taklampe  
med vifte, 60 + 25 W

Takviftelamper

3000/4400/6500 K

Hvit

Kan dimmes, fjernkontroll



8720169260627



## Velg din egen stemning med fingertuppene

Kombiner tilpassbar belysning med en behagelig bris med Philips LED-takviftelyset, som leveres med fjernbetjening.

### Enkel å oppleve

- Bruk hele året rundt
- Nyt en deilig bris

# Høydepunkter

## **Still inn helårsbruk**

Med moduser for både sommer og vinter får du de beste innstillingene for å sirkulere luften i rommet året rundt.

## **Nyt en deilig bris**

Før en deilig bris gjennom et hvilket som helst rom i huset med Naturlig bris-funksjonen, som gir dynamiske hastighetsinnstillinger for viften.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 380 mA
- Effektivitet: 108 lm/W

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 2,1 kg
- Høyde: 14,2 cm
- Lengde: 57,7 cm
- Bredde: 57,7 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 577 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 6500
- Lysfarge: 3000/4400/6500
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 60+25
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169260627
- Nettovekt: 2,1 kg
- Bruttovekt: 3,4 kg
- Høyde: 62 cm
- Lengde: 17 cm
- Bredde: 61,5 cm
- Materialenummer (12NC): 929003352501



Utgivelsesdato:  
2024-09-16  
Versjon: 0.187

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)