

PHILIPS

Glødepære, matt,
100 W, A60, E27

Ultra-effektiv

2700 K

1535 lm

50 000 timer

Dimming



8720169310612



UltraEfficient-pære, vår mest energieffektive LED-pære hittil

Philips UltraEfficient LED-lamper gir vakkert lys med umiddelbare og betydelige energibesparelser og har en suveren levetid på 50 000 timer. Slipp hyppig bytte av lyskilde og nyt belysning som er behagelig for øynene med vår pålitelige EyeComfort-design.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Designet for å vare lenger og spare mer energi

- Spar energi hver dag når du slår på
- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Høydepunkter

Skånsom LED-belysning som behagelig for øynene



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst,

blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Spar energi hver dag når du slår på

Våre UltraEfficient LED-lys er minst 60 % mer energieffektive enn standard-LED-lys fra Philips og sparer energi hver dag

Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Unngå bryet med hyppige skifter av lyspærer. Med en levetid på opptil 50 000 timer varer våre UltraEfficient LED-lys 3,5 ganger lenger enn standard-LED-lys fra Philips, slik at du kan nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Bare med spesifikke lysdimmere
- Bulb Material: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 11,3 cm
- Bredde: 6 cm

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 50 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 1535 lm

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort, UltraEfficient

Andre egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

Informasjon

- EAN: 8720169310612
- EL nr: 872016931061200
- Produkttittel: LED CLA 100W A60 E27 2700K FR UE D SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke: 7,3 W
- Wattstyrke tilsvarende: 100 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A

Produktets mål og vekt

- Lengde: 11,3 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er: 1882029

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169310612
- Nettovekt: 0,04 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 6,6 cm
- Bredde: 6,4 cm



Utgivelsesdato: 2025-01-13
Versjon: 0.161

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com