

# PHILIPS

UltraEfficient  
filamentmignon, matt, 40  
W, P45, E27

Ultra-effektiv

2700 K

485 lm

50 000 timer



8720169310872



## UltraEfficient-pære, vår mest energieffektive LED-pære hittil

Philips LED-lyspærer gir vakkert og varmt hvitt lys, umiddelbare energibesparelser og svært lang levetid. Med sin rene og elegante design passer denne pæren perfekt som erstatning for tradisjonelle matte pærer.

### Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

### Velg en bærekraftig løsning

- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år
- Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. 60 % energibesparelse umiddelbart sammenlignet med standard-LED-pærer fra Philips.

# Høydepunkter

## Skånsom LED-belysning som behagelig for øynene



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

## Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Med en levetid på opptil 50 000 timer kan du redusere bryet med å bytte ut lyspærene ofte, og nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

## 60 % energibesparelse sammenlignet med standard-LED-lys

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Lyskildens mål

- Høyde: 8 cm
- Bredde: 4,5 cm

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 50 000 time(r)

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 485 lm

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort, UltraEfficient

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

## Informasjon

- EAN: 8720169310872
- EL nr: 872016931087200
- Produkttittel: LED CLA 40W P45 E27 2700K FR UE SRT4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke: 2,3 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A

## Produktets mål og vekt

- Lengde: 8 cm

## Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er: 1881209

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169310872
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929003801501



Utgivelsesdato:  
2024-09-20  
Versjon: 0.161

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)