

# PHILIPS

Glødelampe, ravgul,  
50 W, ST64, E27

LED


2700 K

640,320,60lm

15 000 timer



8720169323391



## Laget for å bli sett, vakker dekorativ belysning med flertrinns lysstyrkekontroll

Den nye Deco-kolleksjonen forvandler hjemmet ditt med et perfekt varmt lys som har flertrinns lysstyrkekontroll for å matche ønsket bruk

**Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket**

- Ser bra ut både på- og avslått

# Højdepunkter

Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stil og nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Ravfarget
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Lyskildens mål

- Høyde: 14 cm
- Bredde: 6,4 cm

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 330 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 640, 320, 60 lm

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 91 lm/W

## Informasjon

- EAN: 8720169323391
- EL nr: 872016932339100
- Produkttittel: LED SSW 50W ST64 E27 AMBER SP

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: AC 230 V
- Wattstyrke: 7, 3,8, 1 W
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

## Produktets mål og vekt

- Lengde: 14 cm

## Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1902864

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169323391
- Nettovekt: 0,04 kg
- Bruttovekt: 0,07 kg
- Høyde: 17,7 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 7,5 cm



Utgivelsesdato: 2024-11-21  
Versjon: 0.168

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)