

PHILIPS

Pære, 60 W, A60,
E27

LED

4000 K

806 lm

15 000 timer



8720169324138



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Philips LED-lyspærer avgir et kjølig hvitt lys, har svært lang levetid og gir umiddelbare energibesparelser. Med sin rene og elegante design passer denne pæren perfekt som erstatning for matte tradisjonelle lyspærer.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

Høydepunkter

Skånsom LED-belysning som behagelig for øynene



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer

det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Erstatter standard glødelampe

Det vakre designet med den velkjente formen gjør denne LED til en perfekte erstatning for glødepærer.

Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Bulb Material: Plast

Lyskildens mål

- Høyde: 10,7 cm
- Bredde: 6 cm

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 150 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- Effektivitet: 115 lm/W

Informasjon

- EAN: 8720169324138
- EL nr: 872016932413800
- Produkttittel: LED 60W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke: 7 W
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E

Produktets mål og vekt

- Lengde: 10,7 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er::
1930254

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169324138
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,04 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato: 2025-01-13
Versjon: 0.164

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com