

PHILIPS

Pære, 100 W, A60,
E27

LED

2700 K

1521 lm

15 000 timer



8720169326095



Opplev varmhvitt LED-lys

Philips LED-lyspærer gir vakkert og varmt hvitt lys, umiddelbare energibesparelser og svært lang levetid. Med sin rene og elegante design passer denne pæren perfekt som erstatning for tradisjonelle matte pærer.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Lignende form og størrelse som en standard glødepære



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette en moderne belysning med energisparende standard-LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard glødepærer. Brad, se gjennom denne kopien på nytt for alle disse. Leses dårlig.

Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

Lyskildens mål

- Høyde: 12 cm
- Bredd: 6 cm

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 150 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 1521 lm

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- Effektivitet: 117 lm/W

Informasjon

- EAN: 8720169326095
- EL nr: 872016932609500
- Produkttittel: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke: 13 W
- Wattstyrke tilsvarende: 100 W

Produktets mål og vekt

- Lengde: 12 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169326095
- Nettovekt: 0,03 kg
- Bruttovekt: 0,05 kg
- Høyde: 15,6 cm
- Lengde: 6,6 cm
- Bredde: 6,4 cm



Utgivelsesdato:
2025-02-25
Versjon: 0.198

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com