

PHILIPS

Projectline vanntett

LED-armatur

120 cm

4000 K naturlig hvitt lys

3400 lm

Hvit finish

8720169502703



Profesjonell kvalitet for prosjektet ditt

Vannbestandig LED-belysning, vanntette, robuste LED-lys (værbestandig lys) for industriell bruk, nå også med hvit innfatning. Den vanntette ProjectLine-belysningen er robust (IK06) og beskyttet mot støvinnrensning og vannsprut fra alle retninger (IP65-belysning). Kan monteres på vegger (horisontalt), i tak og hengende. Perfekt til generell (arbeids)belysning, lagerområder, garasjer og kjellere med varmhvit lyseffekt.

Bærekraftig valg

- Spar energi fra det øyeblikket du dreier bryteren

Høy lyskvalitet

- Du kan stole på hva Philips-emballasjen sier

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 35 000 timer

Høydepunkter

Energieffektive

Alle Philips energisparere sparer energi fra det øyeblikket du slår på bryteren. I løpet av levetiden bruker de færre kW og gir dermed også lavere energiregning. Nivået på energisparing

varierer avhengig av lampetype og teknologi.

Pålitelig kvalitet:

Philips holder løftene om lampens ytelse. Du kan stole på det Philips-emballasjen sier om lyseffekt, levetid og effekt som tilsvarer glødelamper.

Lang levetid opptil 35 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 35 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Innfatningsfarge: Hvit
- Innfatningsmateriale: Polykarbonat
- Optisk deksel/linsefinish: Opal
- Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat

Holdbarhet

- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +35 °C

Miljøet

- Sustainability rating: -

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): >80
- Lyskjeglevinkel for lyskilde: -
- Lysstrømstoleranse: +/-10%
- Color Code: 840 nøytralhvitt
- Konstant lyseffekt (CLO): Nei
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000
- Innledende kromatisitet: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Lysstrålespredning fra armatur: 120°
- Lysytelse: 3 400 lm
- Maksimalt dimmenivå: Ikke relevant
- Optisk materiale: Polykarbonat
- Optikktype: Spredningsvinkel 120°
- Reflektormateriale: Polykarbonat
- Mettet rød (R9): <50
- Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C
- Stroboskopisk effekt: 1,6
- Blendingstall CEN: 27
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100 lm/W

Diverse

- Spesielt designet for: Hotell og restaurant, Hage og terrasse
- Ekstrafunksjoner: ProjectLine, Sensor, Vanntett

Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- ENEC-merke: ENEC-merke
- I samsvar med EU RoHS: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Inngangsspenning: 220-240
- Startstrøm: 4,5 A
- Innløpstid: 0,105 ms
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbruk

- Average CLO power consumption: - W
- Opprinnelig CLO strømforbruk: - W
- Effektforbruk: 34 W
- Strømforbrukstoleranse: +/-10%

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 44,5 mm
- Total lengde: 1 198 mm
- Total bredde: 35,5 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Kabel: Kabel, 0,3 m uten plugg
- Tilkobling: Tilkoblingsenhet 2-pols
- Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer: 7,5 %
- Kontrollgrensesnitt: -
- Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet (på/av)
- Driver inkludert: Ja
- Fixation material: -
- Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennbare overflater
- Flimerverdi (PstLM): 1
- Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
- Ingress beskyttelseskode: IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumenedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer: -
- Lumenedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: -
- Lumenedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 75 000 timer: -
- Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK06 | 1 J
- Antall utstyrsenheter: 1 enhet
- Antall produkter på MCB av 16 A type B: 100
- IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse II
- Egnert for tilfeldig veksling: Ja
- Kan dimmes: Nei

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169502703
- Nettovekt: 0,29 kg
- Bruttovekt: 0,44 kg
- Høyde: 4,6 cm
- Lengde: 126 cm
- Bredde: 3,8 cm



Utgivelsesdato:
2025-03-25
Versjon: 0.217

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com