

**PHILIPS**

Reflector PAR38  
E26

LED

-

-

10.950 h

046677568283



## LED de última generación para el hogar

Luz de fiesta para crear un ambiente agradable en casa.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Reflector direccionable
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Satinado
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: NO
- Material del foco: Cristal

## Dimensiones del producto

- Alto: 13.2 cm
- Ancho: 12.2 cm

## Diseño y acabado

- Material: Cristal

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 10,000
- Vida útil nominal: 10,950 hora(s)
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): -
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

## Otras características

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

## Información del empaque

- EAN: 046677568283
- EOC: 568287
- Título del producto: 13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF

## Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.5

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 13.5 W
- Consumo de energía: 13.5 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.2 cm

## Valores nominales

- Vida útil nominal: 10,950 hora(s)

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz
- Frecuencia de línea: 60 Hz
- Regulable: No
- Tapa-base: E26 | Single Contact Medium Screw

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677568283
- Peso neto: 0.35 kg
- Peso bruto: 0.44 kg
- Alto: 20.9 cm
- Largo: 13 cm
- Ancho: 13 cm



Fecha de publicación:  
2024-11-21  
Versión: 0.70

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)