

# PHILIPS

Foco


LED

4-40 W

E26

Rojo

046677568832



## Ilumina tu hogar con posibilidades infinitas.

Los focos LED de color y bajo consumo Philips proporcionan un brillo instantáneo y hacen que los colores se vean de manera más nítida. Son ideales para actividades y ocasiones especiales.

### **Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas**

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

### **Elija una solución sostenible**

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### **Luz más allá de la iluminación**

- Focos de colores de cristal clásico

# Destacados

## Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

## Colores brillantes (cristal)

Focos LED festivos de colores para decorar tu hogar con colores brillantes para días festivos y ocasiones especiales. El cristal coloreado asegura una alta saturación para colores aún más brillantes, para uso tanto en interiores como en exteriores.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: NO
- Acabado de la luz: Rojo
- Material del foco: Cristal

## Dimensiones del producto

- Alto: 10.6 cm
- Ancho: 6 cm

## Diseño y acabado

- Material: Cristal

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

## Otras características

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

#### Información del empaque

- EAN: 046677568832
- EOC: 568832
- Título del producto:  
4A19/PER/RED/G/E26/ND 4/1PF

#### Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.40

#### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.4
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 4 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 4 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.6 cm

#### Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz
- Frecuencia de línea: 60 Hz
- Regulable: No
- Tapa-base: E26 | Single Contact  
Medium Screw

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677568832
- Peso neto: 0.03 kg
- Peso bruto: 0.09 kg
- Alto: 17.1 cm
- Largo: 6.5 cm
- Ancho: 7.5 cm
- N.º de material (12NC): 929001937053



Fecha de publicación:  
2024-09-17  
Versión: 0.32

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.