

# PHILIPS

Foco

LED

4-40 W

E26

Verde

046677568870



## Ilumina tu hogar con posibilidades infinitas.

Los focos LED de color y bajo consumo Philips proporcionan un brillo instantáneo y hacen que los colores se vean de manera más nítida. Son ideales para actividades y ocasiones especiales.

### **Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas**

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

### **Elija una solución sostenible**

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### **Luz más allá de la iluminación**

- Focos de colores de cristal clásico

# Destacados

## Forma y tamaño similares a un foco incandescente estándar



Con un diseño de forma hermosa y dimensiones familiares, este es un foco LED estándar de bajo consumo para iluminación contemporánea. El

reemplazo sostenible ideal para los focos incandescentes estándar tradicionales. Brad, revisa esta copia de nuevo para todas estas. No se lee bien.

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

## Colores brillantes (cristal)

Focos LED festivos de colores para decorar tu hogar con colores brillantes para días festivos y ocasiones especiales. El cristal coloreado asegura una alta saturación para colores aún más brillantes, para uso tanto en interiores como en exteriores.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: NO
- Acabado de la luz: Verde
- Material del foco: Cristal

## Dimensiones del producto

- Alto: 10.6 cm
- Ancho: 6 cm

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

## Otras características

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

#### Información del empaque

- EAN: 046677568870
- EOC: 568873
- Título del producto: 4A19/PER/  
GREEN/G/E26/ND 4/1PF

#### Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.40

#### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.4
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 4 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 4 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.6 cm

#### Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz
- Frecuencia de línea: 60 Hz
- Regulable: No
- Tapa-base: E26 | Single Contact  
Medium Screw

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677568870
- Peso neto: 0.03 kg
- Peso bruto: 0.09 kg
- Alto: 17.1 cm
- Largo: 6.5 cm
- Ancho: 7.5 cm



Fecha de publicación:  
2025-03-07  
Versión: 0.45

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.