

PHILIPS

2 focos de filamento
blancos A21 E26 de 75 W

LED

5000/2700/3000/3500/4000
K

1.100 lm

15.000 h

Regulación de intensidad

046677576325



Iluminación incomparable

Luces LED de última generación que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrará dinero en energía de forma inmediata y reducirá la frecuencia de sustitución de focos, sin comprometer la calidad de la iluminación.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- Ajuste perfecto y acabado de alta calidad

Cree la luz adecuada para su hogar

- Perfecto para la iluminación general de una habitación

Destacados

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es

muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Ajuste perfecto

Con una forma familiar, estos focos son perfectos para tus lámparas existentes. Se ven justo como los focos clásicos.

Perfecto para la iluminación general



Iluminación moderna con luces LED estándar de Philips para una iluminación perfecta e integral cada tipo de habitación.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Satinado
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 13 cm
- Ancho: 6.7 cm

Diseño y acabado

- Material: Cristal

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 5000/2700/3000/3500/4000 K
- Flujo luminoso nominal: 1100 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 5000/2700/3000/3500/4000

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Eficacia: 122 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677576325
- EOC: 576322
- Título del producto: 9A21/WhiteD/5CCT/FR/G/E26/DIM 4/2PF T20

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 9 W
- Potencia en vatios equivalente: 75 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677576325
- Peso neto: 0.09 kg
- Peso bruto: 0.19 kg
- Alto: 20.4 cm
- Largo: 8 cm
- Ancho: 15.5 cm
- N.º de material (12NC): 929003126903



Fecha de publicación:
2024-09-17
Versión: 0.57

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com