

# PHILIPS

Foco (regulable)

LED

4.5 W a 65 W

E26

Blanco suave

Regulación de intensidad

046677588991



## La lámpara Ultra Efficient le proporciona la solución más sostenible y de ahorro de energía.

Los focos de luz LED de Philips proporcionan una hermosa luz blanca cálida, una vida útil excepcionalmente larga y un ahorro de energía significativo e inmediato. Con un diseño puro y elegante, esta luz es el reemplazo perfecto para tus focos blancos convencionales.

### **Elija una solución sostenible**

- Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años

### **Luz más allá de la iluminación**

- Con regulador

# Destacados

## Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años



Con una vida útil de hasta 50,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar tus luces con frecuencia y disfruta de una solución perfecta en iluminación durante más de 50 años.

## Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Plástico

## Dimensiones del producto

- Alto: 13 cm
- Ancho: 9.4 cm

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 50,000 hora(s)

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 3000 K
- Categoría de color de la luz: Blanco suave
- Flujo luminoso nominal: 650 lm

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Eficacia: 144 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677588991
- EOC: 588995
- Título del producto: 4.5BR30/UE/930/P/E26/D/T20 4/1PF SRP

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 4.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 65 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13 cm

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

**Dimensiones y peso del empaque**

- EAN/UPC - Producto: 046677588991
  - Peso neto: 0.07 kg
  - Peso bruto: 0.11 kg
- Alto: 20.9 cm
  - Largo: 9.5 cm
  - Ancho: 13 cm



Fecha de publicación:  
2025-02-25  
Versión: 0.87

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)