

PHILIPS

Foco (regulable)

LED


8.9 W-100 W

E26

Blanco suave

Regulación de intensidad

046677589011



La lámpara Ultra Efficient le proporciona la solución más sostenible y de ahorro de energía.

Foco de luz LED de Philips que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrará dinero en energía de forma inmediata y reducirá la frecuencia de sustitución de focos, sin comprometer la calidad de la iluminación.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija una solución sostenible

- Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años

Luz más allá de la iluminación

- Con regulador

Destacados

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es

demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años

Con una vida útil de hasta 50,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar tus luces con frecuencia y disfruta de una solución perfecta en iluminación durante más de 50 años.

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Acabado de la luz: Transpar.
- Material del foco: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 10.5 cm
- Ancho: 6 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 100,000
- Vida útil nominal: 50,000 hora(s)

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700 K
- Flujo luminoso nominal: 1520 lm

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficacia: 170 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677589011
- EOC: 589010
- Título del producto: 8.9A19/UE/927/CL/G/E26/D T20 4/1PF CA

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 8.9 W
- Potencia en vatios equivalente: 100 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.5 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

046677589011

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677589011
- Peso neto: 0.04 kg
- Peso bruto: 0.06 kg
- Alto: 17.1 cm
- Largo: 7.5 cm
- Ancho: 6.5 cm
- N.º de material (12NC): 929003765305



Fecha de publicación:
2024-09-17
Versión: 0.84

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com