

# PHILIPS


Lámpara de pared Trowel  
de 5 W GU10 sin foco

myGarden

Sin foco

Aluminio

Resistente al agua



17339/48/PN



## Disfruta un hermoso jardín iluminado

El apliqué de pared Philips Trowel en aluminio fundido a presión agrega estilo y energía a tu pared. Distribuye la luz hacia arriba y hacia abajo para un impresionante efecto de luz bidireccional de pared. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar de tu jardín.

### Añade diseño a tu jardín

- Sintéticos de alta resistencia

### Características especiales

- Fácil de instalar
- Impermeable

### Disfruta tu vida en exteriores

- Crea una atmósfera elegante y acogedora



# Destacados

## Material de alta calidad

Esta lámpara Philips está diseñada específicamente para exterior. Es resistente y está construida para durar, así que iluminará tu jardín noche tras noche. Está fabricada con aluminio inoxidable y materiales sintéticos de alta resistencia.

## Fácil de instalar



Instalar un luminario a veces puede ser difícil, con esta lámpara de exterior de Philips, puedes estar seguro de que hemos puesto atención en facilitar y simplificar la instalación. Este artículo se entrega con una llave de torque para la instalación.

## Impermeable



Esta lámpara de exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos y fue probada rigurosamente para asegurar su resistencia al agua. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua, es el producto usado más comúnmente y es ideal para el uso general en exteriores.

## Crea una atmósfera elegante

Este apliqué de pared está diseñado de acuerdo con los últimos gustos, tendencias y estilos de vida para combinarse con tu decoración de manera natural y definir el ambiente que siempre has deseado.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Aluminio
- Material: Plástico

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente resistente a la intemperie: Sí

## Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

## Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.299 kg
- Alto: 20 cm
- Largo: 9.8 cm
- Ancho: 8.0 cm

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Alimentación: 50-60 Hz
- LED: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: luz no incluida
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: -
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz reemplazable: Sí
- Cantidad de fuentes de luz: 2

### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696157305
- Peso neto: 0.3 kg
- Peso bruto: 0.37 kg
- Alto: 21.6 cm
- Largo: 8.6 cm
- Ancho: 10.6 cm



Fecha de publicación:  
2025-02-20  
Versión: 0.409

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)