

# PHILIPS

5 m con juego de cables de 24 W RGB

Tiras de luz

RGB

Blanco

Control remoto; colores RGB

8720169351479



## Colores increíblemente brillantes de punta a punta

Las tiras de luz RGB a color en longitudes de 5 m, 10 m y 15 m añaden dramatismo y ambiente a cualquier habitación de tu hogar. El control remoto incluido te permite atenuar la luz fácil y convenientemente, cambiar colores y escenas, y encender y apagar las tiras de luz. Los efectos de luz dinámicos que cambian de color crean un ambiente dramático, acogedor, divertido o romántico. Luz increíblemente brillante y uniforme de punta a punta sin sombras ni secciones oscuras.

### Fácil de instalar

- Se puede cortar a medida

### Fácil y segura de usar

- El recubrimiento especial hace que la tira sea segura al tacto

### Modos de luz

- Colores brillantes y consistentes de punta a punta

### Máxima flexibilidad de instalación

- Adhesivo 3M resistente en una tira delgada

### Listo para usar con solo conectarlo (plug-and-play)

- Conéctalo y explora: instalación sencilla

# Destacados

## Se puede cortar a medida

Corta las tiras de luz de manera sencilla para que se adapten a tus espacios. Las marcas de corte en la tira de luz indican dónde cortar.

## Completamente segura al tacto

Un recubrimiento especial ofrece una protección mejorada para las piezas eléctricas, lo que garantiza una instalación y mantenimiento seguros, además de protección contra el polvo y la humedad.

## Colores increíblemente brillantes

Establece el ambiente con tiras de luz flexibles que ofrecen cambios sutiles o dramáticos en el brillo y el color para crear un ambiente emocionante, acogedor, divertido o romántico. Los modos de iluminación dinámicos te permiten lograr el ambiente adecuado y embellecer cualquier espacio.

## La tira de luz se adhiere de forma segura en cualquier lugar

Adhiere la tira de luz en cualquier lugar que desees con el respaldo adhesivo de alta calidad

## Conéctalo y explora: instalación sencilla

Nuestras tiras de luz plug-and-play son fáciles de instalar, por lo que puedes empezar a disfrutarlas de inmediato. Todo lo que necesitas se encuentra incluido en la caja.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

## Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 15,000

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor encendido/apagado en el cable: No
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Control remoto incluido: Sí

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 120 °
- Índice de producción de color (IRC): -
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

## Guirnalda/tira de luz

- Capacidad de extensión: No

## Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Control remoto, Colores RGB

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 185 mA

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.123 kg
- Alto: 0.2 cm
- Largo: 500 cm
- Ancho: 1 cm

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15,000 hora(s)
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 515
- Color de la luz: RGB
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: No
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8720169351479
- Peso neto: 0.12 kg
- Peso bruto: 0.22 kg
- Alto: 21.3 cm
- Largo: 4.7 cm
- Ancho: 14.2 cm



Fecha de publicación:  
2025-01-08  
Versión: 0.88

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)