

# PHILIPS

Latarnia Parterre  
7,5 W

myGarden

2700 K

Czarny

Wodoodporne



16482/30/PO



## Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Czarna latarnia zewnętrzna LED Philips Parterre to świetny sześcian w podstawie wykonanej z trwałego, odlewanego aluminium. Pomysłowe wzornictwo latarni pozwala skierować snopy rozproszonego, ciepłego, białego światła na ścieżki i otwarte przestrzenie zewnętrzne.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oświetlenie LED wysokiej jakości

### Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- Wysokiej jakości aluminium i doskonałe tworzywa sztuczne

### Wyjątkowość oprawy

- Wodoodporność

# Zalety

## Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

## Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

## Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określa dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie.

Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Aluminium

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Latarnie
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,855 kg
- Wysokość: 77 cm
- Długość: 10 cm
- Szerokość: 10 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

#### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 800 lm
- Zasilanie sieciowe: 50 Hz
- LED: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Źródło światła w zestawie: 8 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II

- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696158869
- Waga netto: 1,86 kg
- Waga brutto: 2,06 kg
- Wysokość: 82,5 cm
- Długość: 11 cm
- Szerokość: 11 cm
- Numer materiału (12NC): 915005378201



Data wydania: 2024-09-17  
Wersja: 0.458

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związku z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.