

PHILIPS

Latarnia
Stratosphere 9 W

myGarden

4000 K

Antracyt

Wodoodporne



16489/93/P3



Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Latarnia zewnętrzna LED Philips Stratosphere w kolorze antracytowej szarości jest wykonana z trwałego, odlewanego aluminium. Latarnia rozsyła światło w dwóch kierunkach, co umożliwia oświetlenie ścieżek i innych otwartych przestrzeni dużą ilością rozproszonego, jasnego światła.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne

Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego

- Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Wyjątkowość oprawy

- Łatwa instalacja
- Wodoodporność
- Duża trwałość – do 30 lat

Zalety

Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę



Ustaw natężenie światła za pomocą regulatora przyciemniania do wbudowania w ścianę (sprzedawany oddzielnie), by stworzyć odpowiedni nastrój w pomieszczeniu, podkreślić specjalne cechy swojego domu itd.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Łatwa instalacja



Instalowanie oprawy oświetleniowej może czasem sprawiać kłopot. Jednak w przypadku lampy zewnętrznej Philips możesz mieć pewność, że będzie to niezwykle proste. Produkt dostarczany jest z kluczem typu Torx, przydatnym podczas instalacji.

Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

Duża trwałość (30 lat)



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 30 tysięcy godzin (co oznacza 30 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Aluminium

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Latarnie
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,294 kg
- Wysokość: 77 cm
- Długość: 6,0 cm
- Szerokość: 7,6 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 30 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 44 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1000 lm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: chłodna biel
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- LED: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Źródło światła w zestawie: 4.5 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 2

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696161418
- Waga netto: 1,29 kg
- Waga brutto: 1,44 kg
- Wysokość: 79,1 cm
- Długość: 7,1 cm
- Szerokość: 8,6 cm
- Numer materiału (12NC): 915005378902



Data wydania: 2024-09-17
Wersja: 0.288

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.