

# PHILIPS

Latarnia Alpenglow  
60 W E27 bez żarówki

myGarden

Bez żarówki

Czarny

Wodoodporne



16497/30/PN



## Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Stwórz urokliwe miejsce na ścieżce dzięki czarnej latarni Philips Alpenglow. Jest ona wykonana z wysokiej jakości aluminium i wodoszczelna. Tobie pozostaje podziwiać swój ogród.

### Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wysokiej jakości aluminium i doskonałe tworzywa sztuczne

### Wyjątkowość oprawy

- Łatwa instalacja
- Wodoodporność

### Ciesz się otoczeniem swojego domu

- Tworzenie wytwornego i przyjemnego nastroju

# Zalety

## Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewanego aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

## Łatwa instalacja



Instalowanie oprawy oświetleniowej może czasem sprawiać kłopot. Jednak w przypadku lampy zewnętrznej Philips możesz mieć pewność, że będzie to niezwykle proste. Produkt dostarczany jest z kluczem typu Torx, przydatnym podczas instalacji.

## Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

## Tworzenie wytwornego nastroju

Ten kinkiet zewnętrzny został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy i zgodnie z obowiązującym stylem. Dzięki temu doskonale współgra z otoczeniem i pozwala stworzyć wymarzony nastrój.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Aluminium

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Klasyczna
- Typ: Latarnie
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

#### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,454 kg
- Wysokość: 89,9 cm
- Długość: 17,4 cm
- Szerokość: 17,4 cm

#### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

#### Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 60 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696158173
- Waga netto: 1,45 kg
- Waga brutto: 1,71 kg
- Wysokość: 35,6 cm
- Długość: 18,6 cm
- Szerokość: 23,6 cm



Data wydania: 2024-11-21  
Wersja: 0.457

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.