

# PHILIPS

## Gniazdo słupa Rock

myGarden

Blok zasilania z uziemieniem

Stal nierdzewna

Wodoodporne



17108/47/16



## Rozświetl otoczenie swojego domu

Zewnętrzne gniazdko zasilania jest łatwe w montażu. Zapewni ono zasilanie dla całego ogrodu i pozwoli Ci cieszyć się nim bez ograniczeń.

### Zaprojektowany dla Twojego ogrodu

- IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Łatwa i bezpieczna instalacja
- Zamontuj dodatkowe źródło zasilania w ogrodzie

# Zalety

## IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych



To gniazdko zewnętrzne Philips zostało zaprojektowane pod kątem wilgotnych miejsc i przeszło rygorystyczne testy, które potwierdziły jego odporność na wodę. Stopień ochrony określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44

oznacza, że to gniazdko jest odporne na zachlapania. To czyni z niego idealne gniazdko do ogólnych zastosowań na zewnątrz.

## Łatwa i bezpieczna instalacja



Zewnętrzny słupek zasilania Philips jest zaprojektowany tak, by instalacja przebiegała sprawnie. W instrukcji znajdziesz przejrzyste wskazówki dotyczące instalacji produktu i inne ważne informacje, jak poziom wodoodporności IP.

## Dodatkowe źródło zasilania



Dzięki temu słupkowi ze źródłem zasilania można w prosty sposób zamontować dodatkowe gniazda sieciowe w ogrodzie.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Stal nierdzewna
- Materiał: Stal nierdzewna
- Kolor Korpusu: Stal nierdzewna

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Akcesoria
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,937 kg
- Wysokość: 23 cm
- Długość: 7,0 cm
- Szerokość: 7,0 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- LED: Nie
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Kod stopnia ochrony: IP44 | Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne
- Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa I

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718291455394
- Waga netto: 0,94 kg
- Waga brutto: 1,05 kg
- Wysokość: 24,5 cm
- Długość: 7,9 cm
- Szerokość: 9,7 cm



Data wydania: 2025-03-18  
Wersja: 0.379

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)