

PHILIPS


Kinkiet Trowel 5 W
GU10 bez żarówki

myGarden

Bez żarówki

Aluminium

Wodoodporne



17339/48/PN



Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Latarnia ścienna Philips Trowel w oprawie z odlewanego aluminium nadaje ścianie stylowy wygląd i wyrazistość. Emituje światło w górę i w dół, zapewniając znakomity efekt dekoracyjny. Tobie pozostaje jedynie podziwianie swojego ogrodu.

Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wysokiej jakości tworzywa sztuczne

Wyjątkowość oprawy

- Łatwa instalacja
- Wodoodporność

Ciesz się otoczeniem swojego domu

- Tworzenie wytwornego i przyjemnego nastroju



Zalety

Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest wytrzymała i trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych.

Łatwa instalacja



Instalowanie oprawy oświetleniowej może czasem sprawiać kłopot. Jednak w przypadku lampy zewnętrznej Philips możesz mieć pewność, że będzie to niezwykle proste. Produkt dostarczany jest z kluczem typu Torx, przydatnym podczas instalacji.

Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określa dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

Tworzenie wytwornego nastroju

Ten kinkiet zewnętrzny został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy i zgodnie z obowiązującym stylem. Dzięki temu doskonale współgra z otoczeniem i pozwala stworzyć wymarzony nastrój.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Aluminium
- Materiał: Plastik

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,299 kg
- Wysokość: 20 cm
- Długość: 9,8 cm
- Szerokość: 8,0 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: -
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 2

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696157305
- Waga netto: 0,3 kg
- Waga brutto: 0,37 kg
- Wysokość: 21,6 cm
- Długość: 8,6 cm
- Szerokość: 10,6 cm
- Numer materiału (12NC): 915005361401



Data wydania: 2024-09-17
Wersja: 0.342

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.