

# PHILIPS

Kinkiet Buxus 4,5  
W

myGarden

2700 K

Stal nierdzewna

Wodoodporne



17357/47/PO



## Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Kinkiet LED Philips Buxus ze stali nierdzewnej nadaje ścianie stylowy wygląd i wyrazistość. Ta smukła, zaokrąglona lampa rzuca w górę i w dół dużo ciepłego, białego światła LED, które zapewnia zachwycający efekt iluminacji ściany.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości

### Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wysokiej jakości stal nierdzewna i doskonale tworzywa sztuczne

### Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego

- Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

### Wyjątkowość oprawy

- Łatwa instalacja
- Wodoodporność
- Duża trwałość

# Zalety

## Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

### Oświetlenie LED wysokiej jakości

Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

### Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i doskonałych tworzyw sztucznych.

### Działa z regulatorami przyciemniania do wbudowania w ścianę



Ustaw natężenie światła za pomocą regulatora przyciemniania do wbudowania w ścianę (sprzedawany oddzielnie), by stworzyć odpowiedni nastrój w pomieszczeniu, podkreślić specjalne cechy swojego domu itd.

## 5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

### Łatwa instalacja



Instalowanie oprawy oświetleniowej może czasem sprawiać kłopot. Jednak w przypadku lampy zewnętrznej Philips możesz mieć pewność, że będzie to niezwykle proste. Produkt dostarczany jest z kluczem typu Torx, przydatnym podczas instalacji.

## Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określa dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

### Duża trwałość



Lampy LED Philips mają żywotność sięgającą zwykle 20 000 godzin (czyli 20 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń).

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Stal nierdzewna
- Materiał: Stal nierdzewna

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,659 kg
- Wysokość: 14 cm
- Długość: 10,1 cm
- Szerokość: 12,6 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 35 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 525
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- LED: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Źródło światła w zestawie: 4.5 W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 4.5 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 2

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696159408
- Waga netto: 0,66 kg
- Waga brutto: 0,74 kg
- Wysokość: 15,6 cm
- Długość: 10,6 cm
- Szerokość: 13,1 cm
- Numer materiału (12NC): 915005403801



Data wydania: 2024-09-12  
Wersja: 0.484

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.