

PHILIPS

Czujnik ruchu
Virginia

VIRGINIA

Biały

Wodoodporne

17476/31/PN



Jasne oświetlenie, kiedy wracasz do domu

Biały czujnik ruchu Philips Virginia można zamontować na wiele sposobów. Zapewnia on duży zakres funkcji wykrywania i jest wyposażony w dwukierunkową głowicę obracającą się swobodnie. Czujnik można dostosować do indywidualnych potrzeb, a funkcja dzień/noc pozwoli zapewnić poczucie bezpieczeństwa wieczorem.

Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego

- W zestawie bezpieczny i wygodny czujnik ruchu
- Ręczna zmiana ustawień

Wyjątkowość oprawy

- Wiele możliwości montażu

Oświetlenie podkreślające przyjemną atmosferę domu

- Łatwa konfiguracja czujnika
- Wysokie obciążenie maksymalne (1000 W dla żarówek tradycyjnych , 200 W dla żarówek LED)

Łatwe w obsłudze oświetlenie zewnętrzne

- IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Wysokiej jakości tworzywa sztuczne

Zalety

Czujnik ruchu w zestawie



Dołączony do zestawu czujnik ruchu automatycznie włącza światło po wykryciu aktywności. Lampa zaświeci się więc, gdy wrócisz wieczorem do domu lub gdy przybędzie ktoś inny.

Ręczna zmiana ustawień Wiele możliwości montażu Łatwa konfiguracja czujnika



Prosta konfiguracja pozwala ustawić, kiedy i na jak długo automatyczny czujnik włącza lampę lub lampy.

Wysokie obciążenie maksymalne (1000 W dla żarówek tradycyjnych , 200 W dla żarówek LED) IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych



Ten czujnik PIR Philips został zaprojektowany szczególnie pod kątem wilgotnych miejsc i przeszedł rygorystyczne testy, które potwierdziły jego odporność na wodę. Stopień ochrony określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że ten czujnik PIR Philips jest odporny na zachlapania, co czyni z niego idealne rozwiązanie do ogólnych zastosowań na zewnątrz.

Wysokiej jakości tworzywa sztuczne

Ten czujnik PIR Philips został zaprojektowany specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest wytrzymały i trwały i będzie służyć w ogrodzie przez długi czas. Został wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Akcesoria
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,146 kg
- Wysokość: 9,4 cm
- Długość: 7,0 cm
- Szerokość: 10,4 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Zasilanie sieciowe: 50 Hz
- LED: Nie
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Nie

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696176788
- Waga netto: 0,15 kg
- Waga brutto: 0,23 kg
- Wysokość: 11,1 cm
- Długość: 7,8 cm
- Szerokość: 10,8 cm



Data wydania: 2024-11-21
Wersja: 0.281

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.