

PHILIPS

Lampa sufitowa Canaval
kwadratowa 18 W

Lampy sufitowe

2700 K

Biały

Z możliwością
przyciemniania; SceneSwitch



32810/31/PO



Jedna oprawa, przełącznik i trzy ustawienia oświetlenia

Biała lampa sufitowa LED Canaval Philips to klasyczna oprawa oświetleniowa, która pasuje do każdego wnętrza. Jest energooszczędna, cechuje się wysoką jakością wykonania i zapewnia długotrwałe oświetlenie. Dzięki funkcji stopniowego przyciemniania możesz wybrać pożądaną jasność w zależności od nastroju.

Łatwa obsługa

- Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie

Efekt świetlny

- Równomierna dystrybucja światła

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Duża trwałość – do 15 lat

Nowoczesne oświetlenie LED

- Wysoka efektywność świetlna

Oszczędność energii

- Wbudowana dioda LED jako część systemu

Zalety

Łatwość konserwacji



Równomierna dystrybucja światła



Duża trwałość



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 15 tysięcy godzin (co oznacza 15 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

Wysoka efektywność świetlna

Wysokiej jakości światło z silnym strumieniem świetlnym i kątem rozsyłu światła równy 40° sprawiają, że te lampy idealnie nadają się do podświetlania części pomieszczeń, które chcemy wyeksponować.

Zintegrowane źródło światła LED



Źródło światła, któremu możesz zaufać. Dzięki zintegrowanemu źródłu światła LED nie musisz się martwić o konserwację czy wymianę lampy, ciesząc się doskonałym oświetleniem w swoim domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, SceneSwitch

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 150 mA
- Wydajność: 100 lm/W

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,64 kg
- Wysokość: 7 cm
- Długość: 29,8 cm
- Szerokość: 29,8 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1800
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Ściemnianie stopniowe — nie do użytku ze ściemniaczem
- LED: Tak
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696169308
- Waga netto: 0,64 kg
- Waga brutto: 0,91 kg
- Wysokość: 33,6 cm
- Długość: 7,7 cm
- Szerokość: 33,2 cm



Data wydania: 2024-11-21
Wersja: 0.876

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com