

# PHILIPS

Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Limbali 3 x

Reflektory punktowe sufitowe i ściennie

Bez żarówki

Nikiel



8718696133217



## Podkreślenie stylu

Zastosuj praktyczne oświetlenie punktowe firmy Philips w swoim domu. Wybierz źródło światła LED GU10 firmy Philips odpowiednie do wybranego stylu, aby otrzymać oświetlenie wysokiej jakości działające przez długi czas.

### Łatwa obsługa

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Żarówka do nabycia osobno

### Najwyższa jakość

- Trwały materiał wysokiej jakości

### Wyjątkowość oprawy

- Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

# Zalety

## Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

## Żarówka do nabycia osobno

Ta oprawa oświetleniowa jest oferowana bez żarówki, co pozwala wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do pomieszczenia i osobistych upodobań. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

## Trwały materiał wysokiej jakości

Wysokiej jakości materiały i doskonałe wykończenie gwarantują wyjątkową trwałość, dzięki czemu ten solidny reflektor punktowy będzie wzbogacać wystrój Twojego domu i rozjaśniać jego wnętrza przez długie lata.

## Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

W pełni funkcjonalny, a jednocześnie bardzo elegancki reflektor punktowy firmy Philips wniesie dekoracyjny akcent do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Nikiel
- Materiał: Metalowy

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Zamontuj produkt poza zasięgiem rąk: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Przedpokój
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,56 kg
- Wysokość: 13 cm
- Długość: 29 cm
- Szerokość: 29 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: No bulb included
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 50W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 50 W

- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 3

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718696133217
- Waga netto: 0,56 kg
- Waga brutto: 0,75 kg
- Wysokość: 28 cm
- Długość: 9,5 cm
- Szerokość: 30 cm
- Numer materiału (12NC): 915005221801



Data wydania: 2024-06-17  
Wersja: 0.193

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.