

PHILIPS

Sufitowy/ścienny
reflektor punktowy Titan

Reflektory punktowe
sufitowe i ścienne

Bez żarówki

Aluminium



8718696156001



Ciesz się radością chwili

Zastosuj praktyczne oświetlenie punktowe firmy Philips w swoim domu. Wybierz źródło światła LED GU10 firmy Philips odpowiednie do wybranego stylu, aby otrzymać oświetlenie wysokiej jakości działające przez długi czas.

Łatwa obsługa

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Żarówka do nabycia osobno

Najwyższa jakość

- Trwały materiał wysokiej jakości

Wyjątkowość oprawy

- Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

Zalety

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

Żarówka do nabycia osobno

Ta oprawa oświetleniowa jest oferowana bez żarówki, co pozwala wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do pomieszczenia i osobistych upodobań. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

Trwały materiał wysokiej jakości

Wysokiej jakości materiały i doskonałe wykończenie gwarantują wyjątkową trwałość, dzięki czemu ten solidny reflektor punktowy będzie wzbogacać wystrój Twojego domu i rozjaśniać jego wnętrza przez długie lata.

Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

W pełni funkcjonalny, a jednocześnie bardzo elegancki reflektor punktowy firmy Philips wniesie dekoracyjny akcent do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Aluminium
- Materiał: Metalowy

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- System mocowania click!FIX: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Przedpokój
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,25 kg
- Wysokość: 10 cm
- Długość: 9 cm
- Szerokość: 9 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Nie
- Trzonek: GU10
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 50 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696156001
- Waga netto: 0,35 kg
- Waga brutto: 0,43 kg
- Wysokość: 12,4 cm
- Długość: 12,1 cm
- Szerokość: 12,1 cm
- Numer materiału (12NC): 915000873002



Data wydania: 2024-07-25
Wersja: 0.120

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.