

# PHILIPS


Podtynkowa oprawa  
oświetleniowa Pomeron

Lampy wpuszczane

2700 K

Biały

Ściemnialna



8718696173770



## Jedna lampa. Standardowy włącznik światła. Trzy ustawienia światła.

Stwórz odpowiedni nastrój, zmieniając jasność światła i dopasowując do wykonywanej czynności. Dzięki lampom sufitowym Philips SceneSwitch możesz ustawić jeden z trzech poziomów jasności. Produkt nie wymaga posiadania ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy istniejący włącznik światła

### **Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza**

- Metaliczne wykończenia ozdobne

### **Efekt świetlny**

- Jasne, skoncentrowane światło

### **Bezpieczeństwo**

- Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

### **Sterowanie**

- Stopniowe przyciemnianie

### **Trwałość**

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

# Zalety

## Metaliczne wykończenia ozdobne

Metaliczne wykończenie nadaje charakter nowoczesności.

## Jasne, skoncentrowane światło

Możliwość skierowania światła w wybrane punkty – dekoracyjne przedmioty, stół jadalny lub inne elementy wystroju wnętrz, które chcesz dodatkowo podkreślić.

## Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Produkt eliminuje wszelkie potencjalnie niebezpieczne promieniowanie UV.

## Stopniowe przyciemnianie

Różne poziomy przyciemnienia pozwalają stworzyć odpowiedni nastrój dopasowany do danej chwili.

## Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy, Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 7 500

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 30 °
- Niezmienna barwa światła: 5 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 27 mA
- Wydajność: 60 lm/W

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,103 kg
- Długość otworu: 7.0 cm
- Szerokość otworu: 7.0 cm
- Wysokość: 6,2 cm
- Długość: 9 cm
- Odległość od wgłębienia: 3,5 cm
- Szerokość: 9 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

#### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 107,4 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 200
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Ściemnianie stopniowe — nie do użytku ze ściemniaczem
- LED: Tak

- Źródło światła w zestawie: 3
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696173770
- Waga netto: 0,11 kg
- Waga brutto: 0,17 kg
- Wysokość: 8,5 cm
- Długość: 9,3 cm
- Szerokość: 9,3 cm



Data wydania: 2024-11-21  
Wersja: 0.194

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.