

PHILIPS

Żarówka żarnikowa
matowa 60 W G120 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 godz.



8718699648176



Niepowtarzalna żarówka

Znajome kształty, które kochasz. Klasyczny wygląd standardowych żarówek, które zużywają około 80% energii mniej. Szeroki kąt rozsyłu zapewnia idealną i równomierną dystrybucję światła.

Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do standardowych żarówek halogenowych

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Doskonale do opraw dekoracyjnych

Więcej niż oświetlenie

- Nowoczesna technologia LED w stylu vintage

Zalety

Łagodne światło LED, które nie męczy wzroku



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i

tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Zastępuje standardową żarówkę halogenową



To energooszczędne standardowe źródło światła LED o pięknym kształcie i znajomych wymiarach to nowoczesne oświetlenie stanowiące przyjazny środowisku zamiennik dla standardowych żarówek halogenowych.

Doskonałe do opraw dekoracyjnych

Nowoczesne oświetlenie za pomocą żarówek LED firmy Philips w kształcie kuli do stosowania w oprawach dekoracyjnych, takich jak wentylatory sufitowe i listwy oświetleniowe.

Nowoczesne oświetlenie LED w stylu vintage

Żarówki LED Classic działają w oparciu o standardową technologię energooszczędną LED. Dzięki temu można cieszyć się najnowocześniejszą technologią w stylu retro.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Typ kulisty bezkierunkowy
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Materiał żarówki: Szyba

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 17,7 cm
- Szerokość: 12,5 cm

Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Szkło

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom): 2700 K
- Strumień Świetlny: 806 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 115,00 lm/W

Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

Inne właściwości

- Wydajność: 115 lm/W
- Znak CE: Tak
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699648176
- EAN: 871869964817600
- Tytuł produktu: LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.51

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 7 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Zużycie energii: 7 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E

Wymiary i waga produktu

- Długość: 17,7 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000 h

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Numer Rejestracyjny EPREL: 1825196
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Podstawa–nasadka: E27

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699648176
- Waga netto: 0,1 kg
- Waga brutto: 0,2 kg
- Wysokość: 19,6 cm
- Długość: 12,8 cm
- Szerokość: 12,8 cm
- Numer materiału (12NC): 929002025201



Data wydania:
2024-09-06
Wersja: 0.630

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.