

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
panelowa Ceiling 36 W  
kwadratowa

Lampy sufitowe


4000 K

Biały

Ściemnialna



8719514326705



## Panel LED przyciemniany bez ściemniacza

Czasami warto zmienić nastrój na taki, który odpowiada wykonywanej czynności. Za sprawą panelu LED Philips SceneSwitch można z łatwością zmieniać ustawienie za pomocą przełącznika. Regulator przyciemniania nie jest wymagany ani nie trzeba niczego instalować.

### Do zastosowania w salonie i sypialni

- Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości

### Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wyjątkowo płaska konstrukcja

### Efekt świetlny

- Równomierna dystrybucja światła

### Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu
- Łatwe czyszczenie

# Zalety

## Doskonale światło do relaksu i podejmowania gości

Salon jest sercem każdego domu – to miejsce przeznaczone do rodzinnych spotkań, odpoczynku i podejmowania gości. Oświetlenie w salonie i w sypialni powinno dawać dużą swobodę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników, dzięki czemu będzie mogło sprostać ich wymaganiom w ciągu całego dnia. Przemyślane rozmieszczenie różnych typów oświetlenia i umiejętna zabawa światłem mogą nie tylko pomóc w stworzeniu wrażenia ciepła i otwartości, ale też sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej przestronne.

## Wyjątkowo płaska konstrukcja

Wąska obudowa, wpuszczana w powierzchnię, idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń.

## Równomierna dystrybucja światła

Oświetlaj pomieszczenia równomiernym i jednolitym światłem.

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

## Łatwe czyszczenie

Gładkie i łatwo czyszczące się materiały zapewniają elegancki wygląd w całym domu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy, Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

### Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 173 mA
- Wydajność: 100 lm/W

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 2,65 kg
- Wysokość: 4,2 cm
- Długość: 60 cm
- Szerokość: 60 cm

### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 3600
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Ściemnianie stopniowe — nie do użytku ze ściemniaczem
- LED: Tak
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514326705
- Waga netto: 2,53 kg
- Waga brutto: 3,16 kg
- Wysokość: 61,7 cm
- Długość: 6 cm
- Szerokość: 61,1 cm



Data wydania:  
2025-03-06  
Wersja: 0.360

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.