

PHILIPS

Lampa sufitowa
Superslim 36 W

Lampy sufitowe

2700 K

Czarny

Ściemnialna



8719514327160



Jedna lampa. Standardowy włącznik światła. Trzy ustawienia światła.

Stwórz odpowiedni nastrój, zmieniając jasność światła. Dzięki lampom sufitowym Philips SceneSwitch możesz ustawić jeden z trzech poziomów jasności na każdą okazję. Produkt nie wymaga ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy jedynie istniejący włącznik światła.

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wyjątkowo płaska konstrukcja

Łatwość obsługi

- Ta lampa nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego, co zapewnia dużą swobodę projektowania wnętrza.
- Łatwa instalacja

Efekt świetlny

- Równomierna dystrybucja światła

8719514327160

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

Zalety

Dośkonale światło do relaksu i podejmowania gości

Salon jest sercem każdego domu – to miejsce przeznaczone do rodzinnych spotkań, odpoczynku i podejmowania gości. Oświetlenie w salonie i w sypialni powinno dawać dużą swobodę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników, dzięki czemu będzie mogło sprostać ich wymaganiom w ciągu całego dnia. Przemyślane rozmieszczenie różnych typów oświetlenia i umiejętna zabawa światłem mogą nie tylko pomóc w stworzeniu wrażenia ciepła i otwartości, ale też sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej przestronne.

Wyjątkowo płaska konstrukcja

Wąska obudowa, wpuszczana w powierzchnię, idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń.

Opcja montażu ściennego lub sufitowego

Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

Równomierna dystrybucja światła

Oświetlaj pomieszczenia równomiernym i jednolitym światłem.

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metalowy, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 183 mA
- Wydajność: 100 lm/W

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,86 kg
- Wysokość: 2,8 cm
- Długość: 55 cm
- Szerokość: 55 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 h
- Średnica: 550 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 3600
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Ściemnianie stopniowe — nie do użytku ze ściemniaczem
- LED: Tak
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514327160
- Waga netto: 1,7 kg
- Waga brutto: 2 kg
- Wysokość: 55 cm
- Długość: 3,2 cm
- Szerokość: 54,5 cm



Data wydania:
2025-03-06
Wersja: 0.367

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.