

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
Superslim 15 W

Lampy sufitowe

2700 K

Biały

Z możliwością  
przyciemniania;Wodoodporny



8719514327184



## Jedna lampa. Standardowy włącznik światła. Trzy ustawienia światła.

Stwórz odpowiedni nastrój, zmieniając jasność światła. Dzięki lampom sufitowym Philips SceneSwitch możesz ustawić jeden z trzech poziomów jasności na każdą okazję. Produkt nie wymaga ściemniacza ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy jedynie istniejący włącznik światła.

### Do zastosowania w salonie i sypialni

- Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości

### Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wyjątkowo płaska konstrukcja

### Łatwość obsługi

- Ta lampa nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego, co zapewnia dużą swobodę projektowania wnętrza.
- Łatwa instalacja

### Efekt świetlny

- Równomierna dystrybucja światła

8719514327184

**Najwyższa jakość**

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

# Zalety

## Dośkonale światło do relaksu i podejmowania gości

Salon jest sercem każdego domu – to miejsce przeznaczone do rodzinnych spotkań, odpoczynku i podejmowania gości. Oświetlenie w salonie i w sypialni powinno dawać dużą swobodę i możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników, dzięki czemu będzie mogło sprostać ich wymaganiom w ciągu całego dnia. Przemyślane rozmieszczenie różnych typów oświetlenia i umiejętna zabawa światłem mogą nie tylko pomóc w stworzeniu wrażenia ciepła i otwartości, ale też sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej przestronne.

## Wyjątkowo płaska konstrukcja

Wąska obudowa, wpuszczana w powierzchnię, idealnie nadaje się do niskich pomieszczeń.

## Opcja montażu ściennego lub sufitowego

### Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

### Równomierna dystrybucja światła

Oświetlaj pomieszczenia równomiernym i jednolitym światłem.

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy, Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 20 000

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Łazienka, Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Wodoodporne

#### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 77 mA
- Wydajność: 86 lm/W

#### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,43 kg
- Wysokość: 2,3 cm
- Długość: 25 cm
- Szerokość: 25 cm

#### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

#### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 h
- Średnica: 250 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1300
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Ściemnianie stopniowe — nie do użytku ze ściemniaczem
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 15
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514327184
- Waga netto: 0,41 kg
- Waga brutto: 0,48 kg
- Wysokość: 25 cm
- Długość: 2,8 cm
- Szerokość: 24,5 cm
- Numer materiału (12NC): 929002667401



Data wydania: 2024-07-25  
Wersja: 0.361

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.