

# PHILIPS

Żarówka z matowego szkła 7 W (odp. 60 W)  
A60 E27

Oświetlenie LED Smart

Regulowany odcień białego światła

Szkło

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu



8719514371965



## Możliwość regulacji temperatury barwowej bieli

Ta matowa żarówka inteligentna Philips LED A60 zapewnia tradycyjny wygląd szklanej żarówki żarnikowej, która świeci inteligentnym białym światłem z możliwością regulacji temperatury barwowej. Możesz nią sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

### Łatwa konfiguracja

- Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

### Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.
- Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, Alexa lub skrótów Siri.

### Inteligentne funkcje

- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie

### Tryby światła

- Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby
- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.

8719514371965

**Obudowa**

- Eleganckie wykończenie z matowego szkła

# Zalety

## Po prostu wkręć i korzystaj

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

## Kontrola z dowolnego miejsca

Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

## Sterowanie głosem

Steruj oświetleniem za pomocą głosu przy użyciu Asystenta Google, Amazon Alexa i skrótów Siri. Używaj prostych poleceń głosowych, aby włączać i wyłączać światła, rozjaśniać lub przyciemniać, zmieniać kolor i tworzyć własne aranżacje świetlne.

## Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

## Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie

Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

## Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i zimnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Koncentracja czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

## Dostosowanie aranżacji świetlnych

Łącz różne tryby światel białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

## Wykończenie z matowego szkła

Ta żarówka ma klasyczny kształt z eleganckim wykończeniem z matowego szkła, dzięki czemu tworzy piękny efekt aureoli i doskonale sprawdza się w oprawach z odstoniętym źródłem światła.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A60
- Gniazdo: E27
- Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: W niektórych ściemniaczach

## Wymiary źródła światła

- Wysokość: 10,6 cm
- Waga: 0,042 kg
- Szerokość: 6 cm

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

**Właściwości światła**

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie

**Różne**

- EyeComfort: Tak

**Inne właściwości**

- Prąd pobierany przez źródło światła: 43 mA
- Wydajność: 115 lm/W

**Informacje o pakowaniu**

- Kod EAN: 8719514371965
- EAN: 871951437196500
- Tytuł produktu: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6

**Zużycie energii**

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 7 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E

**Wymiary i waga produktu**

- Długość: 10,6 cm

**Wartości znamionowe**

- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
- Moc znamionowa: 7 W

**Serwis**

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Numer rejestracji EPREL: 1901117

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8719514371965
- Waga netto: 0,04 kg
- Waga brutto: 0,09 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm

