

PHILIPS

Kula 11 W (odp.
75 W) G95 E27

Oświetlenie LED Smart

Regulowany odcień białego
światła

Plastik

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
WiZ lub głosu



8719514372603



Możliwość regulacji temperatury barwowej bieli

Inteligentna żarówka Philips LED G95 WiZ w kształcie kuli rozświetli Twoje wnętrza ciepłym lub chłodnym białym światłem. Możesz nią sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

Łatwa konfiguracja

- Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.
- Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, Alexa lub skrótów Siri.

Inteligentne funkcje

- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
- Monitorowanie zużycia energii
- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie

Tryby światła

- Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby
- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.

Zalety

Po prostu wkręć i korzystaj

WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

Kontrola z dowolnego miejsca

Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Sterowanie głosem

Steruj oświetleniem za pomocą głosu przy użyciu Asystenta Google, Amazon Alexa i skrótów Siri. Używaj prostych poleceń głosowych, aby włączać i wyłączać światła, rozjaśniać lub przyciemniać, zmieniać kolor i tworzyć własne aranżacje świetlne.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

Monitorowanie zużycia energii

Aplikacja WiZ monitoruje pobór energii przez Twoje oświetlenie. Przejrzyj raport dzienny lub tygodniowy i mądrze zarządzaj światłami, by zoptymalizować zużycie prądu w domu.

Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie

Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i zimnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Koncentracja czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

Dostosowanie aranżacji świetlnych

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: G95
- Gniazdo: E27
- Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
- Typ szkła: Matowy
- Ściemnialna: W niektórych ściemniaczach

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 13,9 cm
- Waga: 0,13 kg
- Szerokość: 9,5 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000 h

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Nominalny strumień świetlny: 1055 lm
- Czas rozświetlenia: <0.5 s
- Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 95 mA
- Wydajność: 95 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514372603
- EAN: 871951437260300
- Tytuł produktu: PHI WFB 75W G95 E27 927-65 TW 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 11 W
- Odpowiednik w watach: 75 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

Wymiary i waga produktu

- Długość: 13,9 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 25 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 1055 lm
- Moc znamionowa: 11 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Numer Rejestracyjny EPREL: 584558

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514372603
- Waga netto: 0,13 kg
- Waga brutto: 0,21 kg
- Wysokość: 18,5 cm
- Długość: 10,5 cm
- Szerokość: 10,5 cm
- Numer materiału (12NC): 929002451021



Data wydania: 2024-06-15
Wersja: 0.190

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.