

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
Doris 6 W

Oprawy zewnętrzne


2700 K

Czarny

Wodoodporne



8719514417878



## Stwórz swój własny styl za pomocą światła

Philips Oslo w kolorze niki nada przestrzeni zewnętrznej nowoczesnego wyglądu. Stylowa lampa pozwoli oświetlić wejście ciepłym i eleganckim światłem.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 15 tys. godzin

### Nowoczesne oświetlenie LED

- Wysokiej jakości światło LED

### Najwyższa jakość

- Materiały najwyższej jakości

### Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP54 – wodoszczelność

### Wysokiej jakości światło

- Ciepłe światło białe 2700 K

# Zalety

## Długi czas użytkowania — nawet 15 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 15 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

## Wysokiej jakości światło LED



W tych lampach LED wykorzystano wyjątkową technologię opracowaną przez firmę Philips. Włączają się natychmiast i wytwarzają optymalny strumień świetlny, który wydobywa żywe kolory w ogrodzie.

## Materiały najwyższej jakości




Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została wykonana z materiałów wysokiej jakości i doskonale wykończona. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, odpornym na korozję i przebarwienia niezależnie od warunków pogodowych.

## IP54 – wodoszczelność

Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP54 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

## Ciepłe światło białe 2700 K



Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta oprawa emituje ciepłe, relaksujące światło o temperaturze 2700 K.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metalowy, Plastik

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- System mocowania click!FIX: Tak
- Zgodność ze wszystkimi regulatorami przyciemniania: Nie
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Precyzyjne wiązki światła: Tak
- Ściemnialna: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- FFP – Frustration Free Pack: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu i światła dziennego: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Możliwość przenoszenia: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Nie
- Energia słoneczna: Nie
- Nachylane źródło światła (górze-dół): Nie
- Wtyczka w standardzie brytyjskim w zestawie: Nie
- Ładowanie przez USB: Nie
- Ciepłe, białe światło: Tak
- Produkt wodoodporny: Tak
- Element dekoracyjny: Nie

## Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,26 kg
- Wysokość: 7 cm
- Długość: 22 cm
- Szerokość: 22 cm

## Serwis

- Gwarancja: 5 lat

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 600
- Barwa światła: 2700
- LED: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Kod IP: IP54
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Nie

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514417878
- Waga netto: 0,26 kg
- Waga brutto: 0,53 kg
- Wysokość: 28 cm
- Długość: 9 cm
- Szerokość: 28 cm



Data wydania:  
2025-03-06  
Wersja: 0.279

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)