

PHILIPS

Żarówka 18,5 W
(Eq.150W) A80 E27

Oświetlenie LED Smart

Pełna gama kolorów

Plastik

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
WiZ lub głosu



8719514437319



Kolorowe światło odpowiednie do nastroju

Kolorową żarówka Philips Smart LED o dużej jasności jest zgodna z każdą standardową lampą i pozwala zalać pomieszczenie barwnym światłem. Można ją połączyć z systemem WiZ Connected lub zintegrować z domową siecią Wi-Fi, by sterować światłem za pomocą głosu lub aplikacji WiZ.

Łatwa konfiguracja

- Wystarczy podłączyć i uruchomić

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu
- Steruj głosem bez użycia rąk

Inteligentne funkcje

- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Tryby światła

- Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia
- Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby
- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia
- Zadbaj o dodatkowe doświetlenie swojego domu

Zalety

Wystarczy podłączyć i uruchomić



WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

Kontrola z dowolnego miejsca



Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfona. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Steruj głosem bez użycia rąk



Steruj oświetleniem za pomocą głosu; po prostu włącz integrację z Google, Alexa lub dodaj do swoich skrótów Siri.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia



Wybierz kolor z palety milionów barw oświetlenia, by stworzyć w swoim domu wyjątkową atmosferę. Podziwiał nasze subtelnie dynamiczne efekty oświetleniowe w swoim otoczeniu.

Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby



Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby stworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.

Dostosowanie aranżacji świetlnych



Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota lub głosu.

Dodatkowe doświetlenie



Ta żarówka o wysokiej jasności rozświetli Twój dom. Zapewnia wystarczającą jasność do wykonywania zadań lub w odpoczynku; doskonale sprawdza się również w dużych pomieszczeniach z wysokimi sufitami.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: A80
- Gniazdo: E27
- Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Bezprzewodowe ściemnianie

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 16,3 cm
- Waga: 0,3 kg
- Szerokość: 8,3 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2200-6500 (RGB) K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 2452 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 140 mA
- Wydajność: 132 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514437319
- EAN: 871951443731900
- Tytuł produktu: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220-240 V
- Moc: 18,5 W
- Odpowiednik w watach: 150 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E

Wymiary i waga produktu

- Długość: 16,3 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 2452 lm
- Moc znamionowa: 18.5 W

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer rejestracji EPREL: 1901103
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514437319
- Waga netto: 0,22 kg
- Waga brutto: 0,31 kg
- Wysokość: 21,6 cm
- Długość: 10,5 cm
- Szerokość: 10,7 cm



Data wydania: 2025-04-13
Wersja: 0.195

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.