

# PHILIPS

Podtynkowa oprawa  
oświetleniowa Diamond Cut  
4,5 W 105 mm

Lampy wpuszczane

4000 K

Biały

8719514453227



## Doskonała jakość światła i styl

Wygląda atrakcyjnie zarówno przy zapalonym jak i zgaszonym świetle. Ta lampa Philips idealnie dopasuje się do wnętrza Twojego domu, zapewniając światło przyjazne dla oczu.

### **Łatwość obsługi**

- Bezproblemowa instalacja niewymagająca okablowania.

### **Bezpieczeństwo**

- Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

### **Materiał i wykończenie**

- Wysokiej jakości materiał metalowy


# Zalety

## Łatwa instalacja

### Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Produkt eliminuje wszelkie potencjalnie niebezpieczne promieniowanie UV.

## Wysokiej jakości materiał metalowy



Trwały i atrakcyjny materiał metalowy zapewniający solidne wykończenie.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Okrągły

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Plastik

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Niezmienna barwa światła: 5 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Tak

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 42 mA
- Wydajność: 93 lm/W

## Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.45

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,099 kg
- Długość otworu: 8.0-9.0 cm
- Szerokość otworu: 8.0-9.0 cm
- Wysokość: 4,95 cm
- Długość: 10,5 cm
- Odległość od wgłębienia: 0,2 cm
- Szerokość: 10,5 cm

## Serwis

- Gwarancja: 1 rok

#### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Średnica: 105 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 420
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 4.5

- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514453227
- Waga netto: 0,1 kg
- Waga brutto: 0,13 kg
- Wysokość: 10,8 cm
- Długość: 5,6 cm
- Szerokość: 10,8 cm



Data wydania:  
2025-03-06  
Wersja: 0.234

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.