



Kinkiet zewnętrzny z kamerą

Co się tam dzieje? Nie daj się zaskoczyć ciemnościom, dzięki inteligentnemu kinkietowi zewnętrznemu WiZ ze zintegrowaną kamerą. Światło naszego odpornego na warunki atmosferyczne kinkietu z kamerą włącza się po wykryciu ruchu, co pozwala zaskoczyć potencjalnych intruzów lub pomóc Ci wygodnie wejść do domu po zapadnięciu zmroku.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Wbudowana kamera
- Do instalacji na zewnątrz
- Pełna gama kolorów




Upiększ swój ogród, używając milionów kolorów i dynamicznych trybów oświetlenia

Wybieraj spośród milionów jasnych barw, od energetyzującej jasnej bieli po łagodną, ciepłą biel i stwórz najlepszą atmosferę do zajęć na świeżym powietrzu. Lub po prostu zastosuj wstępnie ustawiony dynamiczny tryb oświetlenia, taki jak Ocean, Las lub Impreza, aby stworzyć niesamowitą atmosferę i zapewnić lepszy nastrój.



Na bieżąco otrzymuj powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu lub dźwięku

Kamera zewnętrzna WiZ automatycznie powiadamia Cię, gdy na zewnątrz domu wykryty zostanie ruch lub dźwięk. Ciesz się spokojem ducha, nawet gdy jesteś poza domem!




Obserwuj aktywność na zewnątrz domu

Funkcja transmisji na żywo z kamery zewnętrznej WiZ pozwoli Ci monitorować teren na zewnątrz swojego domu w czasie rzeczywistym i z dowolnego miejsca. Nie musisz się martwić, przebywając poza domem! Możliwość przeglądania automatycznych powiadomień o zdarzeniach, obserwowania transmisji wideo na żywo i zapobiegania fałszywym alarmom zadbają o Twój spokój.



Włączaj światła automatycznie po wykryciu ruchu

Lampa kamery zewnętrznej WiZ włącza się automatycznie po wykryciu ruchu, dzięki czemu możesz zobaczyć drogę do domu w nocy i powstrzymać potencjalnych intruzów.



Wbudowany głośnik i mikrofon

Komunikuj się bezpośrednio z osobą przebywającą w pobliżu kamery podczas transmisji na żywo. Wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają łatwą, zdalną rozmowę z rodziną. Można też użyć tej funkcji, aby ostrzec nieproszonych gości.



Świetna skuteczność podczas użytkowania na zewnątrz (IP44)

Ta lampa zewnętrzna WiZ została poddana rygorystycznym testom sprawdzającym, czy faktycznie nadaje się do użytkowania na otwartym powietrzu. Szczególnie zadbano o jej odporność na różne warunki pogodowe sięgające od intensywnego słońca po ulewny deszcz.



DANE TECHNICZNE

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor Korpusu: Czarny

Materiał Korpusu: Stop aluminium

TRWAŁOŚĆ

Nominalny okres eksploatacji: 25 000 h

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Diody LED w zestawie: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Strumień Świetlny: 1 250 lm

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o:

Funkcjonalny

Space Sense: Tak

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 5 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,5 kg

Długość przewodu: 0,24 m

Wysokość: 37,5 cm

Długość: 16,7 cm

Szerokość: 11,5 cm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Barwa światła: 2700

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E

Źródło światła w zestawie: 10.5

Wymienne źródło światła: Nie

Kod stopnia ochrony: IP44 |

oświetlenie projektorowe

Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa I

Z możliwością przyciemniania:

Bezprzewodowe ściemnianie — nie do użytku ze ściemniaczem

Liczba źródeł światła: 1

Kamera z czujnikiem obrazu: No

Pole widzenia obiektywu kamery (stopnie): 120

Zoom cyfrowy kamery: No

KAMERA

Maks. rozdzielczość wideo: 1080P

Tryby wideo: 1080P

Funkcje wideo: 30FPS

Wykrywanie ruchu: Wykrywanie ruchu, ludzi i dźwięku

Night Vision: Yes, 10M

Wodoszczelność: Tak

Mikrofon: Tak

Audio: Dwukierunkowe połączenie audio

Temperatura pracy: Od -20°C do 45°C

Protokół łączności: Wi-Fi (2,4 GHz)

Kolor: Czarny

Alarm dźwiękowy: Nie

Wysokość montażu: 2000 mm

Rozmowa dwukierunkowa: Tak

Sposób przechowywania:

Przechowywanie danych lokalnie i w chmurze (subskrypcja)

IP: IP54

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169072114

Waga netto: 1,47 kg

Waga brutto: 1,98 kg

Wysokość: 44,5 cm

Długość: 23 cm

Szerokość: 19 cm



© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.