



## Kinkiet zewnętrzny z kamerą

Co się tam dzieje? Nie daj się zaskoczyć ciemnościom, dzięki inteligentnemu kinkietowi zewnętrznemu WiZ ze zintegrowaną kamerą. Światło naszego odpornego na warunki atmosferyczne kinkietu z kamerą włącza się po wykryciu ruchu, co pozwala zaskoczyć potencjalnych intruzów lub pomóc Ci wygodnie wejść do domu po zapadnięciu zmroku.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Wbudowana kamera
- Do instalacji na zewnątrz
- Pełna gama kolorów




### Upiększ swój ogród, używając milionów kolorów i dynamicznych trybów oświetlenia

Wybieraj spośród milionów jasnych barw, od energetyzującej jasnej bieli po łagodną, ciepłą biel i stwórz najlepszą atmosferę do zajęć na świeżym powietrzu. Lub po prostu zastosuj wstępnie ustawiony dynamiczny tryb oświetlenia, taki jak Ocean, Las lub Impreza, aby stworzyć niesamowitą atmosferę i zapewnić lepszy nastrój.



### Na bieżąco otrzymuj powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu lub dźwięku

Kamera zewnętrzna WiZ automatycznie powiadamia Cię, gdy na zewnątrz domu wykryty zostanie ruch lub dźwięk. Ciesz się spokojem ducha, nawet gdy jesteś poza domem!




### Obserwuj aktywność na zewnątrz domu

Funkcja transmisji na żywo z kamery zewnętrznej WiZ pozwoli Ci monitorować teren na zewnątrz swojego domu w czasie rzeczywistym i z dowolnego miejsca. Nie musisz się martwić, przebywając poza domem! Możliwość przeglądania automatycznych powiadomień o zdarzeniach, obserwowania transmisji wideo na żywo i zapobiegania fałszywym alarmom zadbają o Twój spokój.



### Włączaj światła automatycznie po wykryciu ruchu

Lampa kamery zewnętrznej WiZ włącza się automatycznie po wykryciu ruchu, dzięki czemu możesz zobaczyć drogę do domu w nocy i powstrzymać potencjalnych intruzów.



### Wbudowany głośnik i mikrofon

Komunikuj się bezpośrednio z osobą przebywającą w pobliżu kamery podczas transmisji na żywo. Wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają łatwą, zdalną rozmowę z rodziną. Można też użyć tej funkcji, aby ostrzec nieproszonych gości.



### Świetna skuteczność podczas użytkowania na zewnątrz (IP44)

Ta lampa zewnętrzna WiZ została poddana rygorystycznym testom sprawdzającym, czy faktycznie nadaje się do użytkowania na otwartym powietrzu. Szczególnie zadbano o jej odporność na różne warunki pogodowe sięgające od intensywnego słońca po ulewny deszcz.



# DANE TECHNICZNE

## STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor Korpusu: Czarny

Materiał Korpusu: Stop aluminium

## TRWAŁOŚĆ

Nominalny okres eksploatacji: 25 000 h

## DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Diody LED w zestawie: Tak

Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Strumień Świetlny: 1 250 lm

## RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o:

Funkcjonalny

Space Sense: Tak

## ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 5 V

## WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 1,5 kg

Długość przewodu: 0,24 m

Wysokość: 37,5 cm

Długość: 16,7 cm

Szerokość: 11,5 cm

## SERWIS

Gwarancja: 2 lata

## DANE TECHNICZNE

Barwa światła: 2700

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: E

Źródło światła w zestawie: 10.5

Wymienne źródło światła: Nie

Kod stopnia ochrony: IP44 |

oświetlenie projektorowe

Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa I

Z możliwością przyciemniania:

Bezprzewodowe ściemnianie — nie do użytku ze ściemniaczem

Liczba źródeł światła: 1

Kamera z czujnikiem obrazu: No

Pole widzenia obiektywu kamery (stopnie): 120

Zoom cyfrowy kamery: No

## KAMERA

Maks. rozdzielczość wideo: 1080P

Tryby wideo: 1080P

Funkcje wideo: 30FPS

Wykrywanie ruchu: Wykrywanie ruchu, ludzi i dźwięku

Night Vision: Yes, 10M

Wodoszczelność: Tak

Mikrofon: Tak

Audio: Dwukierunkowe połączenie audio

Temperatura pracy: Od -20°C do 45°C

Protokół łączności: Wi-Fi (2,4 GHz)

Kolor: Czarny

Alarm dźwiękowy: Nie

Wysokość montażu: 2000 mm

Rozmowa dwukierunkowa: Tak

Sposób przechowywania:

Przechowywanie danych lokalnie i w chmurze (subskrypcja)

IP: IP54

## WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8720169072114

Waga netto: 1,47 kg

Waga brutto: 1,98 kg

Wysokość: 44,5 cm

Długość: 23 cm

Szerokość: 19 cm



© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.