

PHILIPS

Świczka 40 W C37
E14 x3

Oświetlenie LED Smart

Inteligentna żarówka z regulacją
odcienia światła białego

Do 470 lm

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu



8720169210332



Inteligentne światło na co dzień

Inteligentna żarówka świecowa WiZ E14 pozwoli uzyskać dowolny odcień ciepłej lub chłodnej bieli w oprawach kandelabrowych. Za pomocą aplikacji WiZ lub przy użyciu poleceń głosowych możesz przyciemniać i rozjaśniać światło lub korzystać z zaprogramowanych trybów oświetlenia w konfiguracjach Wi-Fi.

Łatwa konfiguracja

- Wystarczy podłączyć i uruchomić

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu
- Steruj głosem bez użycia rąk

Inteligentne funkcje

- Inteligentne przyciemnianie ze pomocą aplikacji, głosu lub ściemniacza
- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie
- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Tryby światła

- Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby

Zalety

Wystarczy podłączyć i uruchomić



WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

Kontrola z dowolnego miejsca



Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Steruj głosem bez użycia rąk



Steruj oświetleniem za pomocą głosu; po prostu włącz integrację z Google, Alexa lub dodaj do swoich skrótów Siri.

Przyciemniaj/rozjaśniaj

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfonu, pilota WiZmote lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.

Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie

Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

Regulacja w zakresie od ciepłej do zimnej bieli i programowane tryby



Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądaną nastrój.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: C37
- Gniazdo: E14
- Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Bezprzewodowe ściemnianie

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 11,6 cm
- Waga: 0,135 kg
- Szerokość: 3,9 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2700–6500 K
- Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA
- Wydajność: 95 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169210332
- EAN: 872016921033200
- Tytuł produktu: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 3CT6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 4,9 W
- Odpowiednik w watach: 40 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

Wymiary i waga produktu

- Długość: 11,6 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 470 lm
- Moc znamionowa: 4.9 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Numer rejestracji EPREL: 1901101
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169210332
- Waga netto: 0,41 kg
- Waga brutto: 0,49 kg
- Wysokość: 15,5 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 14 cm

