

PHILIPS

Żarówka bańkowa
100 W A60 E27

LED

6500 K

1521 lm

15 000 godz.



8720169253230



Nowoczesna żarówka LED dla domu

Nowoczesna żarówka LED do używania na co dzień w pomieszczeniach. Pozwala zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć częstotliwość wymiany żarówek, zapewniając wysoką jakość światła.

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Można zaufać informacjom umieszczonym na opakowaniu Philips.
- Nie zawiera rtęci

Zalety

Zastępuje standardową żarówkę

Ta energooszczędna, pięknie zaprojektowana żarówka LED o znajomo wyglądającym kształcie jest doskonałym, przyjaznym środowisku zamiennikiem dla tradycyjnych żarówek.

Nie emitują promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego

Wiązka światła jest wolna od podczerwieni, co oznacza, że nie jest emitowane ciepło, a brak promieniowania ultrafioletowego oznacza, że tkaniny i przedmioty nie blakną pod tym światłem.

Nie zawiera rtęci

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Żarówka bezkierunkowa
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Bulb Material: Plastik

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 12 cm
- Szerokość: 6 cm

Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 180 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 6500 K
- Nominalny strumień świetlny: 1521 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 865 | CCT of 6500K

Różne

- EyeComfort: Nie

Inne właściwości

- Wydajność: 117 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169253230
- EAN: 872016925323000
- Tytuł produktu: LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6 DISC

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.54
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Moc: 13 W
- Odpowiednik w watach: 100 W

Wymiary i waga produktu

- Długość: 12 cm

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz

8720169253230

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169253230
- Waga netto: 0,05 kg
- Waga brutto: 0,06 kg
- Wysokość: 14,9 cm
- Długość: 6,3 cm
- Szerokość: 6,3 cm



Data wydania: 2025-01-13
Wersja: 0.327

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com