

PHILIPS

Kinkiet Splay 3,8 W

Oprawy zewnętrzne

2700 K

Antracyt

Czujnik; Wodoodporny



8720169263819



Ciesz się pięknym ogrodem z ekologicznym oświetleniem

Kinkiet zewnętrzny LED Philips Splay w kolorze antracytowej szarości to panel świetlny w trwałej obudowie z odlewane aluminium, który jest wyposażony w czujnik ruchu. Te ultrawydajne lampy zewnętrzne wykorzystują nową, przełomową technologię, która pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie ilości odpadów materiałowych i obniżenie zużycia energii.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin
- Ultrawydajna
- Nawet o 80% mniejsze zużycie energii

Nowoczesne oświetlenie LED

- 5 lat gwarancji na system LED

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- IP44 – wodoszczelność

8720169263819

Wyjątkowość oprawy

- Bezpieczny i wygodny czujnik ruchu

Wysokiej jakości światło

- Ciepłe światło białe 2700 K


Zalety

Długi czas użytkowania — nawet 50 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 50 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

Ultrawydajna



Zużywa co najmniej 50% mniej energii w porównaniu z odpowiadającymi jej standardowymi żarówkami LED firmy Philips.

Nawet o 80% mniejsze zużycie energii



Oświetlenie LED pozwala zaoszczędzić do 80% energii w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem o takim samym strumieniu świetlnym. Kupując oświetlenie LED firmy Philips, od razu zaczynasz oszczędzać. Po zamianie każdego źródła światła na oświetlenie LED zaobserwujesz natychmiastowe zmniejszenie rachunku za energię.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę oprawę firma Philips oferuje również 5-letnią gwarancję na system LED (moduł i sterownik LED).

IP44 – wodoszczelność




Ta lampa zewnętrzna firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do wilgotnych środowisk zewnętrznych i rygorystycznie przetestowana pod kątem wodoodporności. Stopień ochrony IP44 oznacza, że uzyskała certyfikat potwierdzający ochronę przed kurzem i wodą rozpryskową — nadaje się więc idealnie do ogólnego użytku na zewnątrz.

Bezpieczny i wygodny czujnik ruchu



Dołączony do zestawu czujnik ruchu automatycznie włącza światło po wykryciu aktywności. Jest to przydatne, gdy wracasz wieczorem do domu lub chcesz wiedzieć, czy ktoś znajduje się na posesji.

Ciepłe światło białe 2700 K

Czy wiesz, że różne odcienie światła białego są identyfikowane za pomocą różnych temperatur barwowych mierzonych w kelwinach (K)? Niższe temperatury barwowe oznaczają ciepłe, przytulne światło białe, podczas gdy wyższe temperatury barwowe oznaczają chłodne, bardziej energetyzujące światło białe. Ta

oprawa emituje ciepłe, relaksujące światło o temperaturze 2700 K.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Aluminium

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Ciepłe, białe światło: Tak
- Element dekoracyjny: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Innowacje w zakresie technologii LED: UltraEfficient
- Dodatkowe cechy: Czujnik, Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 4,3 W

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,62 kg
- Wysokość: 24 cm
- Długość: 16 cm
- Szerokość: 8 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 50 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 800
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: B
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 3.8 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Nie

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169263819
- Waga netto: 0,62 kg
- Waga brutto: 0,72 kg
- Wysokość: 30 cm
- Długość: 10 cm
- Szerokość: 12 cm



Data wydania: 2025-03-27
Wersja: 0.302

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.