

PHILIPS

Sufitowy/ścienny
reflektor punktowy Niall
2 x

Reflektory punktowe
sufitowe i ścienne

Bez żarówki

Czerń i mosiądz

ClickFix



8720169300095



Lampa wysokiej jakości przeznaczona do tworzenia dowolnych efektów oświetleniowych

Zastosuj praktyczne oświetlenie punktowe firmy Philips w swoim domu. Wybierz źródło światła LED GU10 firmy Philips odpowiednie do wybranego stylu, aby otrzymać oświetlenie wysokiej jakości działające przez długi czas.

Łatwa obsługa

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Żarówka do nabycia osobno

Łatwa instalacja

- ClickFix – łatwy montaż

Łatwość obsługi

- Ta lampa nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego, co zapewnia dużą swobodę projektowania wnętrza.

Materiał i wykończenie

- Materiały najwyższej jakości

Zalety

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

Żarówka do nabycia osobno

Ta oprawa oświetleniowa jest oferowana bez żarówki, co pozwala wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do pomieszczenia i osobistych upodobań. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

ClickFix – łatwy montaż



Z łatwością samodzielnie zainstaluj oświetlenie punktowe. Dzięki rozwiązaniu ClickFix nie potrzeba dodatkowej pary rąk. Wystarczy przytwierdzić zaczep do sufitu, podłączyć przewody i zamontować lampę jednym ruchem.

Opcja montażu ściennego lub sufitowego

Materiały najwyższej jakości

Trwały i atrakcyjny materiał zapewniający efektywną i długotrwałą inwestycję.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czerni i mosiądz
- Materiał: Metalowy

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- System mocowania click!FIX: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Przedpokój, Kuchnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: ClickFix

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 100 mA

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,378 kg
- Wysokość: 11 cm
- Długość: 27 cm
- Szerokość: 13 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Nie
- Trzonek: GU10
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I
- Liczba źródeł światła: 2

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169300095
- Waga netto: 0,38 kg
- Waga brutto: 0,46 kg
- Wysokość: 28 cm
- Długość: 11 cm
- Szerokość: 12 cm
- Numer materiału (12NC): 929004109101



Data wydania: 2024-07-25
Wersja: 0.211

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.