

# PHILIPS


Sufitowy/ścienny  
reflektor punktowy Niall  
3 x

Reflektory punktowe  
sufitowe i ścienne

Bez żarówki

Czerń i mosiądz

ClickFix



8720169300118



## Lampa wysokiej jakości przeznaczona do tworzenia dowolnych efektów oświetleniowych

Zastosuj praktyczne oświetlenie punktowe firmy Philips w swoim domu. Wybierz źródło światła LED GU10 firmy Philips odpowiednie do wybranego stylu, aby otrzymać oświetlenie wysokiej jakości działające przez długi czas.

### Łatwa obsługa

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Żarówka do nabycia osobno

### Łatwa instalacja

- ClickFix – łatwy montaż

### Łatwość obsługi

- Ta lampa nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego, co zapewnia dużą swobodę projektowania wnętrza.

**Materiał i wykończenie**

- Materiały najwyższej jakości

# Zalety

## Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

### Żarówka do nabycia osobno

Ta oprawa oświetleniowa jest oferowana bez żarówki, co pozwala wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do pomieszczenia i osobistych upodobań. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

## ClickFix – łatwy montaż



Z łatwością samodzielnie zainstaluj oświetlenie punktowe. Dzięki rozwiązaniu ClickFix nie potrzeba dodatkowej pary rąk. Wystarczy przytwierdzić zaczep do sufitu, podłączyć przewody i zamontować lampę jednym ruchem.

### Opcja montażu ściennego lub sufitowego

#### Materiały najwyższej jakości

Trwały i atrakcyjny materiał zapewniający efektywną i długotrwałą inwestycję.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czerni i mosiądz
- Materiał: Metalowy

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Tak
- System mocowania click!FIX: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

### Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Jadalnia, Garaż, Przedpokój, Kuchnia, Salon
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: ClickFix

### Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 150 mA

### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,531 kg
- Wysokość: 11 cm
- Długość: 48 cm
- Szerokość: 13 cm

### Serwis

- Gwarancja: 2 lata

### Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Nie
- Trzonek: GU10
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I
- Liczba źródeł światła: 3

### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169300118
- Waga netto: 0,53 kg
- Waga brutto: 0,66 kg
- Wysokość: 49,2 cm
- Długość: 11 cm
- Szerokość: 12 cm
- Numer materiału (12NC): 929004109201



Data wydania: 2024-07-25  
Wersja: 0.217

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.