

# PHILIPS

Kapsułka 10 W  
kapsułka G4 x 3

LED

2700 K

115 lm

15 000 godz.



8720169300637



## Ciepły odcień białego światła LED

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepłe białe światło, wyjątkowo długi okres eksploatacji oraz natychmiastowe i znaczące oszczędności energii. Dzięki eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

### Wysokiej jakości światło

- Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki

### Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Do 80% zaoszczędzonej energii

### Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Proste oświetlenie LED do codziennego użytku

# Zalety

## Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki



Temperatura barwowa tego źródła światła wynosi 2700 K, co pozwala stworzyć ciepły, spokojny nastrój sprzyjający relaksowi. Światło o

temperaturze barwowej 2700 K jest też idealne do oświetlenia domowego.

## Do 80% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 80%.

## Proste oświetlenie LED do codziennego użytku

Żarówka LED firmy Philips do codziennego użytku doskonale zaspokaja podstawowe potrzeby w zakresie oświetlenia. Zapewnia piękne światło i niezakłóconą pracę, których można oczekiwać od produktu Philips LED za przystępną cenę.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Typ kapsułkowy bezkierunkowy
- Gniazdo: G4
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Plastik

## Wymiary źródła światła

- Wysokość: 3,3 cm
- Szerokość: 1,2 cm

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 115 lm

## Różne

- EyeComfort: Nie

## Inne właściwości

- Wydajność: 115 lm/W

#### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169300637
- EAN: 872016930063700
- Tytuł produktu: LED 10W G4 WW 12V ND 3PF/6 DISC

#### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: AC Electronic 12 V
- Moc: 1 W
- Odpowiednik w watach: 10 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

#### Wymiary i waga produktu

- Długość: 3,3 cm

#### Dane techniczne

- Częstotliwość: - Hz
- Numer rejestracji EPREL: 1879163

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169300637
- Waga netto: 0,01 kg
- Waga brutto: 0,02 kg
- Wysokość: 7 cm
- Długość: 1,9 cm
- Szerokość: 5,4 cm



Data wydania:  
2025-03-06  
Wersja: 0.226

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.