

# PHILIPS

Żarówka bańkowa  
75 W A60 E27 x6

LED

2700 K

1055 lm

15 000 godz.



8720169324671



## Ciepły odcień białego światła LED

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepłe białe światło, wyjątkowo długi okres eksploatacji oraz natychmiastowe i znaczące oszczędności energii. Dzięki eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

### Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

### Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek

### Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat

# Zalety

**Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu**



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

**Podobne kształtem i rozmiarem do tradycyjnych żarówek**



To energooszczędne standardowe źródło światła LED o pięknym kształcie i znajomych wymiarach to nowoczesne oświetlenie. Stanowią przyjazny środowisku zamiennik dla tradycyjnych żarówek. Brad, sprawdź jeszcze raz treść wszystkich opisów. Słabo się to czyta.

**Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin**



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

## Dane techniczne

### Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Żarówka bezkierunkowa
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Ściemnialna: Nie
- Materiał żarówki: Plastik

### Wymiary źródła światła

- Wysokość: 10,9 cm
- Szerokość: 6 cm

### Trwałość

- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

### Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

### Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 150 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Nominalny strumień świetlny: 1055 lm

### Różne

- EyeComfort: Tak
- Innowacje w zakresie technologii LED: EyeComfort

### Inne właściwości

- Wydajność: 111 lm/W

#### Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169324671
- EAN: 872016932467100
- Tytuł produktu: LED 75W A60 E27 WW FR ND 6CT/4

#### Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.6
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Moc: 9,5 W
- Odpowiednik w watach: 75 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): E

#### Wymiary i waga produktu

- Długość: 10,9 cm

#### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer rejestracji EPREL: 1930252

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169324671
- Waga netto: 0,16 kg
- Waga brutto: 0,23 kg
- Wysokość: 11,4 cm
- Długość: 12,6 cm
- Szerokość: 18,8 cm



Data wydania: 2025-03-19  
Wersja: 0.212

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.