

# PHILIPS

Candeeiro de pé  
Parterre 7,5 W

myGarden

2700 K

Preto

À prova de água



16482/30/PO



## Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

O candeeiro de pé LED para exterior Philips Parterre em preto mantém um cubo de luz suspenso dentro de um suporte em alumínio fundido de longa duração. O engenhoso design emite feixes de luz branca quente difusa sobre caminhos e áreas abertas ao ar livre.

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Luz LED de alta qualidade

### Concebido para o exterior

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

### Características especiais

- Impermeável

# Destques

## Luz LED de alta qualidade

A luz LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

## Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

## Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois

números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Alumínio

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

## Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

## Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Candeeiros de poste
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,855 kg
- Altura: 77 cm
- Comprimento: 10 cm
- Largura: 10 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

### Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 800 lm
- Alimentação elétrica: 50 Hz
- LED: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 8 W
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe II

- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696158869
- Peso líquido: 1,86 kg
- Peso bruto: 2,06 kg
- Altura: 82,5 cm
- Comprimento: 11 cm
- Largura: 11 cm



Data de publicação:  
2025-03-18  
Versão: 0.527

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.