

# PHILIPS

Aplique de parede  
Hoverfly 60 W E27, sem  
lâmpada

myGarden

Sem lâmpada

Preto

À prova de água



17237/30/PN



## Crie ótimos momentos no exterior

Leve o estilo vintage para o seu espaço exterior com esta lanterna de parede numa edição em preto da gama Philips myGarden. O design retro é uma forma elegante de desfrutar dos seus momentos no exterior. Os materiais de alta qualidade e o acabamento em preto adaptam-se perfeitamente ao seu estilo pessoal.

### Concebido para o exterior

- Materiais de alta qualidade

### Características especiais

- Impermeável

### Desfrute da vida ao ar livre

- Crie um ambiente elegante e acolhedor

# Destques

## Materiais de alta qualidade

Este candeeiro para exterior da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade com um acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climatéricas

## Crie um ambiente elegante

Este aplique para exterior foi concebido com base nas preferências e tendências mais actuais e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente no seu espaço exterior e criar o ambiente que sempre desejou.

## Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Alumínio

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

**Funcionalidade extra/acessório incl.**

- Totalmente resistente a intempéries: Sim

**Área de jardim**

- Área de jardim: Jardim e terraço

**Diversos**

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Clássica
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 0,967 kg
- Altura: 22,4 cm
- Comprimento: 22,2 cm
- Largura: 24,8 cm

**Assistência**

- Garantia: 2 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Alimentação elétrica: 50 Hz
- LED: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 60 W
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8718696156803
- Peso líquido: 0,97 kg
- Peso bruto: 1,39 kg
- Altura: 26,3 cm
- Comprimento: 23,8 cm
- Largura: 26,8 cm
- Número de material (12NC): 915005309101



Data de publicação:  
2024-09-17  
Versão: 0.459

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)