

PHILIPS

Focos de solo/
espigão Crust 3,2 W

myGarden

2700 K

Inox

À prova de água



17356/47/PO



Ilumine o seu jardim à noite

Este resistente foco encastrado LED Philips myGarden Crust em aço inoxidável delinea os caminhos e acessos sem alterar a aparência do seu jardim. Os materiais de qualidade superior e os LEDs de alta qualidade da Philips asseguram uma vida útil quase sem manutenção após a instalação.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- Luz LED de alta qualidade

Leve o design para o seu jardim

- Aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Luz avançada para o exterior

- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Características especiais

- Instalação fácil
- IP67 - Resistente às condições climáticas
- Vida útil longa

Destaques

Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.

Luz LED de alta qualidade

A luz LED, fornecida por esta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Instalação fácil



A instalação de uma luminária, por vezes, pode ser complicada, com esta lâmpada para exterior da Philips, pode ter a certeza de que esta foi facilitada e simplificada com todo o cuidado. Este artigo é fornecido com uma chave Torx para utilizar durante a instalação.

IP67 - Resistente às condições climáticas



Este candeeiro para exterior Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra o pó, o segundo à protecção contra a água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP67: está protegido contra imersão temporária em água e é ideal para a iluminação de caminhos - pode mesmo passar com o seu carro por cima dele.

Vida útil longa



As luzes LED Philips oferecem uma média de até 25,000 horas (o que equivale a uma média de 25 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com pelo menos 13,000 ciclos de acendimento).

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Inox
- Material: Aço inoxidável

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (econômica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Espigões/focos para o chão
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,334 kg
- Comprimento do recorte: 10.5 cm
- Largura do recorte: 10.5 cm
- Comprimento: 11,5 cm
- Distância de encastramento: 11,5 cm
- Largura: 11,5 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 270 lm
- Alimentação elétrica: 50 Hz
- LED: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 3 W
- Código IP: IP67
- Classe de proteção: Classe II
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696159019
- Peso líquido: 0,33 kg
- Peso bruto: 0,43 kg
- Altura: 12,6 cm
- Comprimento: 12,1 cm
- Largura: 12,1 cm



Data de publicação:
2025-03-10
Versão: 0.418

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com